



Essential LED tubes T5 Mains

MASTER LEDtube 1200mm 13W840 G5 I

Essential LEDtube T5 mang đến công nghệ LED với giá cả phải chăng, thay thế đèn huỳnh quang T5. Nhờ thiết kế độc đáo, đèn có thể được lắp trực tiếp trong các bộ đèn được đấu nguồn trực tiếp. Sản phẩm thân thiện môi trường vì mang lại hiệu ứng ánh sáng tự nhiên cho ứng dụng chiếu sáng chung, và tiết kiệm năng lượng.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	G5 [G5]
Tuổi thọ danh định	40.000 h
Chu kỳ bật/tắt	50.000
Công nghệ chiếu sáng	LED
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Mã màu	840 [CCT of 4000K]
Góc chùm sáng (Danh định)	160 °
Quang thông	1.600 lm
Ký hiệu màu sắc	Trắng mát (CW)
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	4000 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	123,00 lm/W
Độ đồng nhất màu sắc	<6
Chỉ số hoàn màu (CRI)	83
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %
Vận hành và điện	
Tần số dòng	50 to 60 Hz


Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Mức tiêu thụ điện	13 W
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng	0.5 s
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9
Điện áp (Danh định)	33 V
Nhiệt độ	
Dây nhiệt độ màu ánh sáng	-20 °C đến 45 °C
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	50 °C
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Cơ khí và vỏ đèn	
Chiều dài sản phẩm	1.200 mm
Phê duyệt và ứng dụng	
Sản phẩm tiết kiệm năng lượng	Có
Phù hợp với chiếu sáng tạo điểm nhấn	Không

Essential LED tubes T5 Mains

Dấu phê duyệt	Tuân thủ RoHS Chứng nhận KEMA Keur Dấu CE
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	15 kWh
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	MASTER LEDtube 1200mm 13W840 G5 I
Tên sản phẩm đầy đủ	MASTER LEDtube 1200mm 13W840 G5 I
Mã sản phẩm đầy đủ	694793910873200



Mã đơn hàng	929001131110
Số vật liệu (12NC)	929001131110
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	6947939108732
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	20
EAN/UPC - Vỏ	6947939108749

Bản vẽ kích thước




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm 13W840 G5 I	15,8 mm	21,0 mm	1.148,0 mm	1.155,0 mm	1.162,0 mm

Dữ liệu phân bố ánh sáng



Light Distribution Diagram - MASTER LEDtube 1200mm 13W840 G5 I

General uniform lighting - MASTER LEDtube 1200mm 13W840 G5 I



Spectral Power Distribution Colour - MASTER LEDtube 1200mm 13W840 G5 I

Essential LED tubes T5 Mains

