



A-Shape LED

8.5A19/LED/827 ND 120V

Philips A-shape Dimmable LED lamps are the smart LED alternative to standard incandescents. The unique lamp design provides omi-directional light with excellent dimming performance.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Durée de vie nominale	10 950 h
Cycle de commutation	50 000
Lighting Technology	LED
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	800 lm
Désignation de couleur	Blanc chaud (BC)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	94,00 lm/W
Constance de la couleur	ANSI
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Lmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	60 Hz
Fréquence d'entrée	60 Hz
Consommation	8,5 W
Courant de la lampe (nom.)	125 mA
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s

Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.5
Tension (nom.)	120 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	100 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	Non

Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Givré
Forme de l'ampoule	A19 [A 19 mm]

Approbation et utilisation	
Convient à un éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	8.5 kWh
EyeComfort	Oui


Données de produit	
Nom du produit de la commande	A19 8.5W 2700K E26
Nom complet du produit	8.5A19/LED/827 ND 120V
Code de commande	455501

A-Shape LED

Numéro de matériau (12 N.C.)	929001135003
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677455507
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	4



EAN/CUP – Boîte	50046677455502
-----------------	----------------

Schéma dimensionnel



Product	D	C
A19 8.5W 2700K E26	61 mm	107 mm


Données photométriques



Calculux Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page 1/1

Spectral Power Distribution Colour - A19 8.5W 2700K E26

General uniform lighting - A19 8.5W 2700K E26



Light Distribution Diagram - A19 8.5W 2700K E26

A-Shape LED

