



# MASTER Velas y Esféricas LED

## MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL

Las MASTER LEDcandles ofrecen un atractivo diseño para las luminarias decorativas. Las lámparas tipo vela, MASTER LEDcandle, consiguen efectos luminosos brillantes e incandescentes y resultan idóneas para la iluminación general y decorativa en el sector de hostelería y en el hogar. Las bombillas MASTER LEDcandles regulables aportan aún más eficacia y, a la vez, contribuyen a crear el ambiente deseado. Colocadas en luminarias decorativas, apliques de pared o luminarias modernas, las lámparas de vidrio transparente o esmerilado se adaptan a todas las luminarias existentes con soporte E14 y B15. Han sido diseñadas con las aportaciones de los fabricantes de luminarias tipo araña, con el objetivo de realzar el atractivo estético de éstas para que no solamente decoren cuando están encendidas. Estas lámparas se presentan en una clásica forma espigada con un exclusivo diseño. Producen una bellísima luz cálida y brillante, posibilitando un importante ahorro de energía y la reducción de costes de mantenimiento. Estas velas se presentan en una clásica forma espigada con un exclusivo diseño que complementa perfectamente a las modernas velas LED.

### Datos del producto

| Información general        |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Base del casquillo         | E14 [E14]                    |
| Vida útil nominal          | 25.000 hora(s)               |
| Ciclo de encendido/apagado | 50.000                       |
| Lighting Technology        | LED                          |
| Conforme con EU RoHS       | Sí                           |
| Datos técnicos de la luz   |                              |
| Código de color            | 822-827 [tunable warm white] |
| Flujo luminoso             | 250 lm                       |


| Designación de color                    | Blanco cálido (WW) |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.)      | 65 lm/W            |
| Consistencia del color                  | <6                 |
| Índice de reproducción cromática (IRC)  | 80                 |
| LLMF al fin de vida útil nominal (nom.) | 70 %               |
| Operativos y eléctricos                 |                    |
| Line Frequency                          | 50 to 60 Hz        |
| Frecuencia de entrada                   | 50 a 60 Hz         |
| Consumo de energía                      | 4 W                |

MASTER Velas y Esféricas LED

|                                                   |                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Corriente de lámpara (nom.)                       | 25 mA                      |
| Equivalente de potencia                           | 25 W                       |
| Hora de inicio (nom.)                             | 0.5 s                      |
| Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz | 100 % de luz al instante s |
| Factor de potencia (fracción)                     | 0.7                        |
| Voltaje (nom.)                                    | 220-240 V                  |
| Temperatura                                       |                            |
| Temperatura máxima (nom.)                         | 85 °C                      |
| Controles y regulación                            |                            |
| Regulable                                         | Sí                         |
| Mecánicos y de carcasa                            |                            |
| Acabado de la bombilla                            | Transparente               |
| Forma de la bombilla                              | B38                        |
|                                                   |                            |
|                                                   |                            |


|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Aprobación y aplicación                    |                                      |
| Apto para la iluminación de acento         | No                                   |
| Consumo energético kWh/1000 h              | 4 kWh                                |
| EyeComfort                                 | Sí                                   |
| Datos de producto                          |                                      |
| Nombre de producto del pedido              | MAS LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL    |
| Nombre completo del producto               | MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL |
| Full EOC                                   | 871869645368100                      |
| Código de pedido                           | 45368100                             |
| Código 12NC                                | 929001139802                         |
| Cantidad por paquete                       | 1                                    |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8718696453681                        |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 10                                   |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8718696453698                        |

Plano de dimensiones



| Product                           | D     | C      |
|-----------------------------------|-------|--------|
| MAS LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL | 38 mm | 113 mm |

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - MAS LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL

## MASTER Velas y Esféricas LED

