



MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL

Ozdobne źródło światła w kształcie świeczki to idealne rozwiązanie dla oświetlenia ogólnego i dekoracyjnego zarówno w hotelach, jak i w domach. Możliwość regulacji strumienia świetlnego pozwala osiągnąć dalsze oszczędności. Montowane w żyrandolach, kinkietach lub nowoczesnych oprawach, przezroczyste oraz matowane szklane bańki pasują do wszystkich opraw z gwintami E14. Przy ich projektowaniu wykorzystano uwagi producentów żyrandoli, mają one podkreślać urok oprawy nie tylko wtedy, gdy są zapalone, lecz również wtedy, gdy nie świecą. Są dostępne w klasycznym smukłym kształcie z unikatowymi, przyciągającymi uwagę soczewkami. Źródła te łączą piękne, wysokiej jakości, ciepłobiałe światło z dużą energooszczędnością i niskimi kosztami konserwacji. Świeczki LED w kształcie płomienia są dostępne w klasycznej smukłej wersji z unikatowymi, przyciągającymi uwagę soczewkami, które świetnie dopełniają ich nowoczesną estetykę.

Dane produktu

Informacje ogólne		LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	
Podstawa-nasadka	E14 [E14]	70 %	
Nominalny okres eksploatacji	25 000 h		
Cykl Przelączania	50 000		
Lighting Technology	LED		
Zgodność z normą UE RoHS	Tak		
Dane techniczne oświetlenia		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Kod barwy	822-827 [tunable warm white]	Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Strumień Świetlny	250 lm	Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)	Zużycie energii	4 W
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	65 lm/W	Lamp Current (Nom)	25 mA
Jednorodność barw	<6	Równoważna moc w watach	25 W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
		Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	natychmiastowe rozświetlenie s
		Współczynnik mocy (ułamek)	0.7
		Napięcie (Nom)	220-240 V

MASTER LEDcandle

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	85 °C
--------------------------------------	-------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
---------------------	---------------

Kształt bańki	B38
---------------	-----

Certyfikaty i zastosowania

Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Nie
--	-----


Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	4 kWh
---	-------

EyeComfort	Tak
------------	-----

Dane techniczne produktu


Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL
Pełna nazwa produktu	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL
Full EOC	871869645368100
Kod zamówienia	45368100
Materiał Nr (12NC)	929001139802
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696453681
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696453698

Rysunki techniczne



Product	D	C
MAS LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	38 mm	113 mm

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - MAS LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL

MASTER LEDcandle

