



# MASTER LEDcandle

## MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL

Com efeitos de luz cintilante semelhante à incandescente, as lâmpadas com o formato de vela MASTER LEDcandle são ideais para a iluminação geral e decorativa em ambientes de hotelaria e residenciais. As lâmpadas MASTER LEDcandles reguláveis permitem uma maior eficiência, ajudando, ao mesmo tempo, a criar o ambiente pretendido. Para montagem visível em candelabros, apliques de parede ou luminárias modernas, as lâmpadas de vidro transparente ou fosco adaptam-se a todos os equipamentos existentes com casquilho E14 e B15. Desenhadas segundo a experiência dos criadores de candelabros, com o objectivo de melhorar o aspecto estético do candelabro ou luminária, não apenas quando estão acesas, estas lâmpadas apresentam uma forma elegante, clássica com uma lente de design exclusivo e apelativo. Produzem uma bonita luz quente cintilante que permite uma elevada poupança de energia e reduz os custos de manutenção. As lâmpadas de vela em forma de chama apresentam uma forma elegante, clássica com uma lente de design exclusivo e apelativo que complementa na perfeição as velas LED modernas

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E14 [ E14]
Marca Vencedor do prémio de design Reddot	Vencedor do prémio de design Reddot 2016
Vida útil nominal (Nom.)	25000 h
Ciclo de comutação	50000X
Tipo técnico	4-25W

### Dados técnicos de luminosidade

Código da cor	822-827 [ branco quente regulável]
Fluxo luminoso (Nom.)	250 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	250 lm

Designação da cor	Warm White (WW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2200-2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	65 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

### Dados elétricos e de funcionamento

Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	25 mA
Potência equivalente	25 W

# MASTER LEDcandle

Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	instant full light
Fator de potência (Nom.)	0,7
Tensão (Nom.)	220-240 V

## Temperatura

T-máxima na caixa (Nom)	85 °C
-------------------------	-------

## Controles e regulação

Regulável	Sim
-----------	-----

## Dados mecânicos e de revestimento

Acabamento da lâmpada	Transparente
-----------------------	--------------

## Aprovação e aplicação


Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A+
---	----

Adequado para a iluminação de acentuação	Não
Consumo de energia kWh/1000 h	4 kWh

## Dados do produto

Código do produto completo	871869645368100
Nome de produto da encomenda	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL
EAN/UPC – Produto	8718696453681
Código de encomenda	45368100
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001139802
Peso líquido (Peça)	0,063 kg



## Desenho dimensional



LED DT 4-25W E14 2200-2700K B38 CL

Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	38 mm	113 mm

## Dados fotométricos



## MASTER LEDcandle

