



MASTER LEDcandle

MAS LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL_AP

MASTER 塑料 LED 烛光灯和小球灯系列可提供可调光效来营造温馨热情的氛围，因此非常适合酒店行业的一般照明应用。它采用独特设计，能够在各个方向发射出温馨的灯光，堪称白炽灯真正的替代品。它们尤其适合诸如大厅、走廊、楼梯间等始终亮灯的公共区域。这些灯具兼容带 E14 烛光灯支座以及 E14 和 E27 小球灯支座的现有灯具。MASTER 塑料 LED 烛光灯和小球灯相比传统白炽灯最高节能 80%，还能提供出色的照明质量。它们提供 25,000 小时的使用寿命，降低了维护成本。它们可以与最为尖端的调光器一起使用，从而在帮助营造所需氛围的同时进一步提高效率。

产品数据

一般信息	
底盖	E14
标称使用寿命	25,000 小时
切换循环	50,000
照明技术	LED
符合欧盟 RoHS 规范	是
灯技术	
颜色代码	822-827 [tunable warm white]
光通量	250 lm
颜色名称	暖白色 (WW)
光效 (额定) (标称)	65 lm/W
颜色一致性	<6
显色指数 (CRI)	80
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %
操作和电气	
线频率	50 to 60 Hz
输入频率	50 至 60 Hz
功耗	4 W


灯具电流 (标称)	25 mA
瓦数相当	25 W
启动时间 (标称)	0.5 s
60% 灯光下的预热时间	即亮 s
功率系数 (小数)	0.7
电压 (标称)	220-240 V
温度	
最大外壳温度 (标称)	85 °C
控制和调光	
可调光	是
机械和外壳	
灯泡外观	透明
灯泡外形	B38
审批和申请	
适用于重点照明	否

MASTER LEDcandle

能耗 kWh/1000 h	4 kWh
产品数据	
订单产品名称	MAS LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL_AP
完整的产品名称	MAS LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL_AP
完整产品代码	871869645372800
订购代码	929001139808


材料编号 (12NC)	929001139808
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8718696453728
计算器 - 每个外包装箱中的包数	10
EAN/UPC - 案例	8718696453735

二维绘图




Product	D	C
MAS LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL_AP	38 mm	113 mm

光度数据



Light Distribution Diagram - MAS LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL_AP



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL_AP

