



MASTER LED Kerzen- und Tropfenlampenform

MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL

Die MASTER LED DimTone Familie verändert die Lichtfarbe beim Dimmen wie Glüh- bzw. Halogenlampen: Je stärker Sie dimmen, umso wärmer wird das Licht. Somit lässt sich auch mit LED Lampen die gleiche, gemütliche Atmosphäre beim Dimmen kreieren wie mit herkömmlichen Glüh- bzw. Halogenlampen. Beim Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von warmweißen 2.700 Kelvin stufenlos bis auf 2.200 Kelvin bei gleichbleibend hoher Farbwiedergabe von $Ra \geq 80$. Gleichzeitig lassen sich durch die MASTER LED DimTone Familie signifikante Energieeinsparungen sowie geringere Wartungskosten aufgrund der langen Nutzlebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- bzw. Halogenlampen erzielen. MASTER LED DimTone – die optimale Lösung für eine gemütliche Atmosphäre.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Farbkonsistenz	
Sockel	E14 [E14]	Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
EU RoHS-konform	Ja	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %
Nennlebensdauer (Nom)	25000 h	Elektrische Kenndaten	
Schaltzyklus	50000X	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Technischer Typ	4-25W	Power (Rated) (Nom)	4 W
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (Nom)	25 mA
Farbcode	822 – 827 [Abstimmbares Warmweiß]	Äquivalente Leistung	25 W
Lichtstrom (Nom)	250 lm	Startzeit (Nom)	0.5 s
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0.5 s
Nennlichtausbeute (Nom)	65 lm/W		

MASTER LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Leistungsfaktor (Nom)	0.7
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max)	85 °C
-------------------------	-------

Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Klar
------------------	------

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
---------------------------------	-------

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871869645376600
Bestell-Produktname	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL
EAN/UPC - Produkt	8718696453766
Bestellcode	45376600
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	929001139902
Nettogewicht (Einzelteil)	0.063 kg

Hinweise


Abmessungsskizzen



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	38 mm	129 mm

CandleBA38 220-240V 3.5W-25W 2700K E14DT

Photometrische Daten



MASTER LED Kerzen-und Tropfenlampenform

