



# MASTER LEDcandle

## MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL

Les lampes MASTER LEDcandle génèrent un effet lumineux étincelant, semblable à celui apporté par une lampe incandescente, qui en fait la solution idéale pour l'éclairage général et décoratif dans les secteurs de l'hôtellerie et résidentiels. Les MASTER LEDcandles à intensité variable DimTone permettent de créer les ambiances chaleureuses. Montées de façon entièrement visible dans des lustres, des appliques ou des luminaires modernes, ces lampes s'adaptent à tous les dispositifs existants dotés d'une douille E14 ou B22. Inspirées de recommandations émises par des fabricants de lustres et conçues pour accroître l'aspect esthétique des lustres et luminaires (qu'elles soient éteintes ou éclairées), ces lampes de forme effilée sont dotées d'une lentille au design particulier attirant le regard. Elles produisent une magnifique lumière chaude étincelante et permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie et de réduire les frais d'entretien à leur minimum. Ces ampoules flamme de forme fine classique avec une lentille de conception unique attrayante complètent parfaitement les bougies LED modernes.

### Données du produit

#### Caractéristiques générales

Culot	E14 [ E14]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	4-25W

#### Photométries et Colorimétries

Code couleur	822-827 [ blanc chaud réglable]
Flux lumineux (nom.)	250 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2200-2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	65 lm/W

Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

#### Caractéristiques électriques


Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	4 W
Courant lampe (nom.)	25 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0,5 s

# MASTER LEDcandle

Facteur de puissance (nom.)	0.7
Tension (nom.)	220-240 V
<b>Températures</b>	
Température maximum du boîtier (nom.)	85 °C
<b>Gestion et gradation</b>	
Intensité réglable	Oui
<b>Matériaux et finitions</b>	
Finition de l'ampoule	Transparent
<b>Normes et recommandations</b>	
Classe énergétique	A+
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
<b>Données logistiques</b>	
Code de produit complet	871869645376600
Désignation Produit	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL
Code barre produit (EAN)	8718696453766
Code de commande	45376600
Local Code	MLCDT25W827BA38
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001139902
Poids net (pièce)	0,063 kg



## Schéma dimensionnel



CandleBA38 220-240V 3.5W-25W 2700K E14DT

Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	38 mm	129 mm

## Données photométriques



## MASTER LEDcandle

