



MASTER LED kaars- en kogellampen

MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL

Philips MASTER LEDkaars- en kogellampen leveren sprankelende lichteffecten die doen denken aan het licht van gloeilampen en zijn ideaal voor algemene en decoratieve verlichting in zowel horeca als in woonomgevingen. Toegepast in kroonluchters, wand- of moderne armaturen; de kaarslampen en kogellampen met mat- en helder glas passen in alle bestaande armaturen met een E14- of E27-lampvoet. Mede door het unieke, oogstrelende lensontwerp versterken ze de esthetische aantrekkingskracht van de kroonluchter of armatuur, niet alleen brandend maar ook als ze uit zijn. Ze produceren een mooi sprankelend warmwit licht dat enorme energiebesparingen geeft en onderhoudskosten minimaliseert.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14 [E14]
Nominale levensduur	25.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	822-827 [tunable warm white]
Lichtstroom	250 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	65 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	4 W
Lampstroom (nom.)	25 mA
Overeenkomstig vermogen	25 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.7
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	85 °C

MASTER LED kaars- en kogellampen

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Ja
---------	----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampvorm	BA38

Keurmerken en classificaties


Geschikt voor accentverlichting	Nee
Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
EyeComfort	Ja

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MAS LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL
-----------------------------	------------------------------------


Volledige productnaam	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL
Full EOC	871869645376600
Bestelcode	45376600
Materiaalnr. (12NC)	929001139902
Lokale code	MLCDT25W827BA38
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696453766
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696453773

Maatschets



Product	D	C
MAS LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	38 mm	129 mm

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MAS LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL

MASTER LED kaars- en kogellampen

