



MASTER LEDcandle

MAS LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL

Излучая теплый искрящийся свет, похожий на свет ламп накаливания, лампы MASTER LEDcandle идеально подходят для общего и декоративного освещения в индустрии гостеприимства (гостиницах, ресторанах, кафе и др), а также для домашнего использования. Лампы MASTER LEDcandles с возможностью диммирования позволяют повысить эффективность освещения и создать желаемую атмосферу. Лампы с прозрачным или матовым стеклом могут быть установлены в открытые люстры или настенные бра и подходят для всех светильников с патроном E14 и B15. Созданные с учетом пожеланий производителей люстр, эти лампы предназначены для повышения эстетической привлекательности светильников не только во включенном, но и в выключенном состоянии. Эти лампы имеют классическую вытянутую форму с уникальным привлекательным дизайном оптики. Лампы излучают искрящийся теплый свет, обеспечивая значительную экономию энергии и минимизируя затраты на обслуживание. Лампы имеют классическую свечеобразную форму с уникальным привлекательным дизайном оптики, что выгодно подчеркивает преимущества современных светодиодных ламп в форме свечи.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E14 [E14]
Номинальный срок службы	25 000 часов
Цикл переключения	50 000
Осветительная технология	LED
Соответствие стандарту EU RoHS	Да

Технические характеристики освещения	
Код цвета	822-827 [tunable warm white]
Светототдача	250 лм
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)
Эффективность (номинальная) (ном.)	65 лм/В


Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Энергопотребление	4 В
Ток лампы (ном.)	25 mA
Эквивалент мощности	25 В
Время включения (ном.)	0,5 s

MASTER LEDcandle

Время прогрева до 60 % света	0.5 s
Коэффициент мощности (доля)	0.7
Напряжение (ном.)	220–240 Вt
Температура	
Температура корпуса максимальная (ном.)	85 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	BA38
Соответствие требованиям и область применения	
Подходит для акцентного освещения	Нет
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	4 kWh

Чертеж размеров



Фотометрические данные



Light Distribution Diagram – MAS LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL

EyeComfort	Да
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MAS LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL
Полное название продукта	MAS LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL
Полный код продукта	871869645376600
Код заказа	929001139902
Материал № (12NC)	929001139902
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696453766
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
EAN/UPC — короб	8718696453773

Product	D	C
MAS LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	38 mm	129 mm



Spectral Power Distribution Colour – MAS LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL

MASTER LEDcandle

