

PHILIPS

Eco passport

MAS LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL MASTER LEDcandle

A hagyományos izzólámpákat idéző, ragyogó fényhatást nyújtó MASTER LED gyertyaizzók és csillárizzók egyaránt ideálisak általános és dekorációs világítási célokra, mind a vendéglátóiparban, mind otthoni környezetben. A víztiszta ill. opálüveg fényforrások minden E14 vagy E27 foglalattal rendelkező csillárban, vagy egyéb dekoratív lámpatestben használhatóak, a szemet gyönyörködtető lencsekialakítás a világítótestek esztétikai megjelenését felkapcsolt és lekapcsolt állapotban egyaránt kiemeli. Szépen csillogó, meleg fényt adnak, jelentős energiamegtakarítást biztosítanak, és minimális az üzemeltetési költségük.



Our Eco passport



Energiatakarékosság

- Szabályozható fényerő: igen
- Energiatakarékossági címke (EEL): A+
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 65 lm/W
- Teljesítmény (névleges) (névleges): 4 W



Kör alak

- Névleges élettartam (névleges): 25000 h



Csomagolás

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,235 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,015 kg



Anyagok

- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: No



Súly és anyagok

- Nettó tömeg (darab): 0,072 kg

Energy efficiency ranking / External awards

