

PHILIPS

Eco passport

MAS LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL MASTER LEDcandle

Com efeitos de luz cintilante semelhante à incandescente, as lâmpadas com o formato de vela MASTER LEDcandle são ideais para a iluminação geral e decorativa em ambientes de hotelaria e residenciais. As lâmpadas MASTER LEDcandles reguláveis permitem uma maior eficiência, ajudando, ao mesmo tempo, a criar o ambiente pretendido. Para montagem visível em candelabros, apliques de parede ou luminárias modernas, as lâmpadas de vidro transparente ou fosco adaptam-se a todos os equipamentos existentes com casquilho E14 e B15. Desenhadas segundo a experiência dos criadores de candelabros, com o objectivo de melhorar o aspecto estético do candelabro ou luminária, não apenas quando estão acesas, estas lâmpadas apresentam uma forma elegante, clássica com uma lente de design exclusivo e apelativo. Produzem uma bonita luz quente cintilante que permite uma elevada poupança de energia e reduz os custos de manutenção. As lâmpadas de vela em forma de chama apresentam uma forma elegante, clássica com uma lente de design exclusivo e apelativo que complementa na perfeição as velas LED modernas



Our Eco passport



Energy

- Regulável: Sim
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): A+
- Eficiência luminosa (nominal) (Nom.): 65 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 4 W



Circularity

- Vida útil nominal (Nom.): 25000 h



Packaging

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,235 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,015 kg



Substances

- EU RoHS compliant: No



Weight & Materials

- Peso líquido (Peça): 0,072 kg

Energy efficiency ranking / External awards

