



MASTER LEDcandle

MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL

Αποδίδοντας σπινθηροβόλο φωτισμό, όπως οι λαμπτήρες πυράκτωσης, οι λαμπτήρες MASTER LEDcandle και luster είναι ιδανικοί για γενική και διακοσμητική χρήση τόσο σε ξενοδοχεία όσο και σε σπίτια. Οι λαμπτήρες MASTER LEDcandles με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης επιτυγχάνουν μεγαλύτερες αποδόσεις και ταυτόχρονα βοηθούν στη δημιουργία της επιθυμητής ατμόσφαιρας. Πλήρως ορατοί σε πολυέλαιους, απλίκες ή μοντέρνα φωτιστικά, οι διαφανείς ή ημιδιαφανείς αυτοί λαμπτήρες ταιριάζουν σε όλα τα υφιστάμενα φωτιστικά με κάλυκα E14 και B15. Λαμβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις των κατασκευαστών πολυελαίων και με σχεδιασμό που βελτιώνει την αισθητική του πολυελαίου ή φωτιστικού, όχι μόνο όταν είναι αναμμένοι, αλλά και σβηστοί, αυτοί οι λαμπτήρες διατίθενται σε ένα κλασικό λεπτό σχήμα με ένα φακό μοναδικού, εντυπωσιακού ντιζάιν. Παράγουν ένα πανέμορφο αστραφτερό ζεστό φως, που επιτυγχάνει τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιεί το κόστος συντήρησης. Οι λαμπτήρες κερί σχήματος φλόγας διατίθενται σε κλασικό λεπτό σχήμα με ένα φακό μοναδικού, εντυπωσιακού ντιζάιν, το οποίο συμπληρώνει άψογα τα σύγχρονα κεριά LED

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμα	E14 [E14]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	25.000 h
Κύκλος λειτουργίας	50.000
Lighting Technology	LED
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	822-827 [tunable warm white]
Φωτεινή ροή	250 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	65 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	4 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	25 mA
Αντίστοιχη ισχύς	25 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	άμεσος πλήρης φωτισμός s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.7


MASTER LEDcandle

Τάση (ονομ.)	220-240 V
Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	85 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	P48 [P 48 mm]
Έγκριση και Εφαρμογή	
Κατάλληλο για φωτισμό ανάδειξης	Όχι
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	4 kWh
EyeComfort	Ναι

Στοιχεία προϊόντος


Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MAS LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL
Full EOC	871869645378000
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	MLEDL4CLE14DT
Κωδικός παραγωγέας	45378000
Αρ. υλικού (12NC)	929001140002
Τοπικός κωδικός	MLEDL4CLE14DT
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718696453780
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718696453797

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D	C
MAS LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	48 mm	95 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



Light Distribution Diagram - MAS LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL

MASTER LEDcandle

