



MASTER LEDcandles og prismepærer i plast

MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL

MASTER LEDcandle gir glødelignende strålende lyseffekter og er ideelle for allmennbelysning og dekorativ belysning i hotell- og restauranternæringen og i hjemmet. MASTER LEDcandles kan dimmes og øker effektiviteten ytterligere, samtidig som det er lettere å oppnå ønsket atmosfære. Lyspærene med klart eller matt glass som monteres fullt synlig i lysekroner, vegglamper eller moderne armaturer, passer alle eksisterende lamper med en E14- og B15-kontakt. Disse lyskildene er inspirert av lysekronedesignere og er utformet til å øke estetikken ved lysekronen eller armaturen, både når de er tent og når de er slått av. De er klassiske og slanke og har en unik og iøynefallende design. De produserer et vakker og varmt lys som gir enorme energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene. De flammeformede lyskildene med stearinform leveres i klassisk og slank fasong med et unikt og iøynefallende design som kompletterer moderne LED-stearinlys på en perfekt måte

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E14 [E14]
Nominell levetid	25 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	822-827 [tunable warm white]
Lysytelse	250 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	65 lm/W


Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	4 W
lyskildestrom (nom.)	25 mA
Effekten som tilsvarer	25 W
Starttid (nom.)	0,5 s

MASTER LEDcandles og prismepærer i plast

Tiden det tar før lyset er på 60 %	Full belysning med det samme s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	85 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	P48 [P 48 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Egnet til effektbelysning	Nei
Energiforbruk kWh/1000 t	4 kWh


EyeComfort	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MAS LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL
Fullstendig produktnavn	MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL
Full EOC	871869645378000
Lokal kodebeskrivelse	3711035
Bestillingskode	45378000
Materialenr. (12NC)	929001140002
Lokal bestillingskode	3711035
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696453780
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696453797

Målskisse




Product	D	C
MAS LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	48 mm	95 mm

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL

MASTER LEDcandles og prismepærer i plast

