



# MASTER LEDcandle

## MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL

Com efeitos de luz cintilante semelhante à incandescente, as lâmpadas com o formato de vela MASTER LEDcandle são ideais para a iluminação geral e decorativa em ambientes de hotelaria e residenciais. As lâmpadas MASTER LEDcandles reguláveis permitem uma maior eficiência, ajudando, ao mesmo tempo, a criar o ambiente pretendido. Para montagem visível em candelabros, apliques de parede ou luminárias modernas, as lâmpadas de vidro transparente ou fosco adaptam-se a todos os equipamentos existentes com casquilho E14 e B15. Desenhadas segundo a experiência dos criadores de candelabros, com o objectivo de melhorar o aspecto estético do candelabro ou luminária, não apenas quando estão acesas, estas lâmpadas apresentam uma forma elegante, clássica com uma lente de design exclusivo e apelativo. Produzem uma bonita luz quente cintilante que permite uma elevada poupança de energia e reduz os custos de manutenção. As lâmpadas de vela em forma de chama apresentam uma forma elegante, clássica com uma lente de design exclusivo e apelativo que complementa na perfeição as velas LED modernas

### Dados do produto


Informações gerais		Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	
Casquilho	E14 [ E14]		65 lm/W
Vida útil nominal (Nom.)	25000 h	Consistência da cor	<6
Ciclo de comutação	50000X	Índice de restituição cromática (Nom.)	80
Tipo técnico	4-25W	Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Dados técnicos de luminosidade		Dados elétricos e de funcionamento	
Código da cor	822-827 [ branco quente regulável]	Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Fluxo luminoso (Nom.)	250 lm	Power (Rated) (Nom)	4 W
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	250 lm	Corrente de lâmpada (Nom.)	25 mA
Designação da cor	Warm White (WW)	Potência equivalente	25 W
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2200-2700 K	Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
		Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	instant full light

# MASTER LEDcandle

Fator de potência (Nom.)	0.7
Tensão (Nom.)	220-240 V
<b>Temperatura</b>	
T-máxima na caixa (Nom)	85 °C
<b>Controles e regulação</b>	
Regulável	Sim
<b>Dados mecânicos e de revestimento</b>	
Acabamento da lâmpada	Transparente
<b>Aprovação e aplicação</b>	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A+
Adequado para a iluminação de acentuação	Não

Consumo de energia kWh/1000 h	4 kWh
<b>Dados do produto</b>	
Código do produto completo	871869645378000
Nome de produto da encomenda	MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL
EAN/UPC – Produto	8718696453780
Código de encomenda	45378000
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001140002
Peso líquido (Peça)	0,072 kg


## Desenho dimensional




LED DT 4-25W E14 P48 CL

<b>Product</b>
MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL

## Dados fotométricos



SDLD\_LEDLSR\_0023-Light distribution diagram



## MASTER LEDcandle

