

PHILIPS

Eco passport

MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL MASTER LEDcandle

Grazie alla capacità di produrre effetti di luce brillante simili a quelli delle lampade a incandescenza, le lampade a oliva e a goccia MASTER LED sono ideali per l'illuminazione decorativa e generale nel settore della ricettività e negli ambienti domestici. Montate a vista su lampadari a bracci, applique o apparecchi per illuminazione moderni, le lampade a oliva o a goccia in vetro smerigliato e trasparente si adattano a tutti gli apparecchi esistenti con attacco E14, B15, B22 o E27 e, grazie al design accattivante delle lenti, migliorano l'estetica del lampadario o dell'apparecchio, non solo quando è acceso ma anche quando è spento. Producono una piacevole luce calda brillante che consente di ottenere incredibili risparmi energetici e di ridurre i costi di manutenzione.



Our Eco passport

Signify apre la strada a un mondo migliore e più luminoso. Le nuove tecnologie impiegate nella fase di design ci consentono di ridurre l'impatto ambientale e di apportare maggiori benefici al mondo in cui operiamo.

Sappiamo che è importante anche per te. Ecco perché abbiamo sviluppato l'Eco Passport, in cui illustriamo le prestazioni ambientali e sociali dei nostri prodotti in otto Aree Sostenibili, sviluppate dal 1994, grazie al nostro processo di Design Sostenibile.



Energia

- **Regolabile:** Sì
- **Classe di efficienza energetica (ELL):** A+
- **Efficienza luminosa (specificata) (Nom):** 65 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 4 W



Circularità

- **Durata di vita nominale (Nom):** 25000 h



Imballo

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,235 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,015 kg



Sostanze

- **Conformità a RoHS EU:** Sì



Peso e materiali

- **Peso netto (Pezzo):** 0,072 kg

Per ulteriori informazioni:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.