

PHILIPS

Eco passport

MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle gir glødelignende strålende lyseffekter og er ideelle for allmennbelysning og dekorativ belysning i hotell- og restaurantnæringen og i hjemmet. MASTER LEDcandles kan dimmes og øker effektiviteten ytterligere, samtidig som det er lettere å oppnå ønsket atmosfære. Lyspærene med klart eller matt glass som monteres fullt synlig i lysekroner, veggglamper eller moderne armaturer, passer alle eksisterende lamper med en E14- og B15-kontakt. Disse lyskildene er inspirert av lysekronedesignere og er utformet til å øke estetikken ved lysekronen eller armaturen, både når de er tent og når de er slått av. De er klassiske og slanke og har en unik og iøynefallende design. De produserer et vakker og varmt lys som gir enorme energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene. De flammeformede lyskildene med stearinform leveres i klassisk og slank fasong med et unikt og iøynefallende design som kompletterer moderne LED-stearinlys på en perfekt måte.



Our Eco passport



Energi

- Kan dimmes: Ja
- Energieffektivitetsmerke (EEL): A+
- Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.): 65 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 4 W



Sirkulær

- Nominell levetid (nom.): 25000 h



Emballasje

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,235 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,015 kg



Stoffer

- I samsvar med EU RoHS: No



Vekt og materialer

- Nettovekt (stykk): 0,072 kg

Energy efficiency ranking / External awards

