



MASTER LED Kerzen- und Tropfenlampenform

MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL

Die MASTER LED DimTone Familie verändert die Lichtfarbe beim Dimmen wie Glüh- bzw. Halogenlampen: Je stärker Sie dimmen, umso wärmer wird das Licht. Somit lässt sich auch mit LED Lampen die gleiche, gemütliche Atmosphäre beim Dimmen kreieren wie mit herkömmlichen Glüh- bzw. Halogenlampen. Beim Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von warmweißen 2.700 Kelvin stufenlos bis auf 2.200 Kelvin bei gleichbleibend hoher Farbwiedergabe von $Ra \geq 80$. Gleichzeitig lassen sich durch die MASTER LED DimTone Familie signifikante Energieeinsparungen sowie geringere Wartungskosten aufgrund der langen Nutzlebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- bzw. Halogenlampen erzielen. MASTER LED DimTone, die optimale Lösung für eine gemütliche Atmosphäre.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit


Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichttechnische Daten	
Sockel	E27 [E27]	Farbcode	822-827 [tunable warm white]
Nennlebensdauer	25'000 Stunde(n)	Lichtstrom	250 lm
Schaltzyklus	50'000	Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Beleuchtungstechnologie	LED	Nennlichtausbeute (nom.)	65 lm/W
EU RoHS-konform	Ja	Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (CRI)	80


MASTER LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	4 W
Lampenstrom (Nom)	25 mA
Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.7
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	85 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar

Abmessungsskizzen




Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL

Kolbenform	P48 [P 48 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL
Gesamt-Produktcode	871869645380300
Bestellcode	45380300
Material-Nr. (12NC)	929001140102
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696453803
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696453810

Product	D	C
MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	48 mm	93 mm



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL

MASTER LED Kerzen-und Tropfenlampenform

