



MASTER LEDcandle

MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL

MASTER Plastic LEDcandles & lusters -lamppuvalikoiman himmennettävällä hehkutehosteella voit luoda kutsuvan lämpimän tunnelman. Tämän vuoksi lamput sopivatkin mainiosti yleisvalaistukseen hotelleissa ja ravintoloissa. Lamppujen ainutlaatuinen muotoilu säteilee lämmintä valoa kaikkiin suuntiin hehkulampun tavoin. Nämä valonlähteet sopivat erityisen hyvin julkisiin tiloihin, kuten auloihin, käytäviin, tai portaikkoihin, joissa valot ovat aina päällä. Kynttilälamput ovat yhteensopivia E14-kantaisten valaisimien ja mainoslamput E14- ja E27-kantaisten valaisimien kanssa. MASTER Plastic LEDcandle & luster -lamput säästävät energiaa 80 % perinteisiin hehkulamppuihin verrattuna ja tuottavat valoa, joka miellyttää silmää. Jopa 25 000 tunnin käyttöikä minimoi vaihtokulut. Lamppuja voidaan käyttää yhdessä useimpien uusien himmentimien kanssa, mikä parantaa tehokkuutta entisestään ja helpottaa halutun tunnelman luomista.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
Nimelliskäyttöikä	25 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	822-827 [tunable warm white]
Valovirta	250 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	65 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80

LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Virrankulutus	4 W
Lampun virta (nim.)	25 mA
Vastaa teholtaan	25 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	Syttyy heti s
Tehokerroin (murtoluku)	0.7
Jännite (nim.)	220–240 V

MASTER LEDcandle

Käyttölämpötila

T-Case, maksimi (nim.)	85 °C
------------------------	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	P48 [P 48 mm]


Merkinnät ja luokitukset

Soveltuu korostusvalaistukseen	Ei
Energiankulutus kWh/1000 h	4 kWh
EyeComfort	Kyllä

Tuotetiedot


Tilaustuotteen nimi	MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL
Koko tuotenimi	MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL
Full EOC	871869645380300
Paikallisen koodin kuvaus	4724580
Tilauskoodi	45380300
Tuotekoodi (12NC)	929001140102
Paikallinen koodi	4724580
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696453803
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696453810

Mittapiirros




Product	D	C
MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	48 mm	93 mm

Valonjakotiedot



Light Distribution Diagram - MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL

MASTER LEDcandle

