



MASTER LEDcandle

MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL

MASTER LEDcandle gir glødelignende strålende lyseffekter og er ideelle for allmennbelysning og dekorativ belysning i hotell- og restaurantnæringen og i hjemmet. MASTER LEDcandles kan dimmes og øker effektiviteten ytterligere, samtidig som det er lettere å oppnå ønsket atmosfære. Lyseparene med klart eller matt glass som monteres fullt synlig i lysekroner, vegglamper eller moderne armaturer, passer alle eksisterende lamper med en E14- og B15-kontakt. Disse lyskildene er inspirert av lysekronedesignere og er utformet til å øke estetikken ved lysekronen eller armaturen, både når de er tent og når de er slått av. De er klassiske og slanke og har en unik og iøynefallende design. De produserer et vakker og varmt lys som gir enorme energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene. De flammeformede lyskildene med stearinform leveres i klassisk og slank fasong med et unikt og iøynefallende design som kompletterer moderne LED-stearinlys på en perfekt måte.

Produktdata

Generell informasjon		Fargegjengivelse (nom)	
Lyskildefeste	E27 [E27]		80
Nominell levetid (nom.)	25000 h	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Av/på-syklus.	50 000 X	Drift og elektrisk	
Teknisk type	4-25W	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Teknisk belysning		Power (Rated) (Nom)	4 W
Fargekode	822-827 [innstillbar varmhvit]	lyskildestrøm (nom.)	25 mA
Lysstrøm (nom.)	250 lm	Effekten som tilsvarer	25 W
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	250 lm	Starttid (nom.)	0,5 s
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	instant full light
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2200-2700 K	Strømfaktor (nom)	0.7
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	65 lm/W	Spenning (nom.)	220-240 V
Fargesamsvar	<6		

MASTER LEDcandle

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	85 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Klar
------------------	------


Godkjenning og bruk

Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Egnet til effektbelysning	No
Energiforbruk kWh/1000 t	4 kWh

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869645380300
Produktnavn for bestilling	MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL
EAN/UPC – produkt	8718696453803
Bestillingskode	45380300
EI-nummer	3711056
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	929001140102
Nettvekt (stykk)	0.072 kg



Målskisse



LED DT 4-25W E27 P48 CL

Product	D	C
MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	48 mm	93 mm

Fotometriske data



MASTER LEDcandle

