



MASTER vela LED

MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL

Com efeitos de luz cintilante semelhante à incandescente, as lâmpadas com o formato de vela MASTER LEDcandle são ideais para a iluminação geral e decorativa em ambientes de hotelaria e residenciais. As lâmpadas MASTER LEDcandles reguláveis permitem uma maior eficiência, ajudando, ao mesmo tempo, a criar o ambiente pretendido. Para montagem visível em candelabros, apliques de parede ou luminárias modernas, as lâmpadas de vidro transparente ou fosco adaptam-se a todos os equipamentos existentes com casquilho E14 e B15. Desenhadas segundo a experiência dos criadores de candelabros, com o objectivo de melhorar o aspecto estético do candelabro ou luminária, não apenas quando estão acesas, estas lâmpadas apresentam uma forma elegante, clássica com uma lente de design exclusivo e apelativo. Produzem uma bonita luz quente cintilante que permite uma elevada poupança de energia e reduz os custos de manutenção. As lâmpadas de vela em forma de chama apresentam uma forma elegante, clássica com uma lente de design exclusivo e apelativo que complementa na perfeição as velas LED modernas

Dados do produto


Informações gerais		Consistência da cor	
Casquilho	E27 [E27]	Color rendering index (CRI)	<6
Vida útil nominal	25.000 h	LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	80
Ciclo de comutação	50.000		70 %
Tecnologia de iluminação	LED	Funcionamento e características elétricas	
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	Frequência de linha	50 to 60 Hz
Caraterísticas técnicas da luz		Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Código da cor	822-827 [tunable warm white]	Consumo de Energia	4 W
Fluxo Luminoso	250 lm	Corrente de lâmpada (Nom.)	25 mA
Designação da cor	Branco quente (WW)	Potência equivalente	25 W
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	65 lm/W	Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
		Tempo de aquecimento até 60% de luz	luz total instantânea s

MASTER vela LED

Fator de potência (Fração)	0.7
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	85 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	P48 [P 48 mm]
Aprovação e aplicação	
Adequado para a iluminação de acentuação	Não


Consumo de energia kWh/1000 h	4 kWh
EyeComfort	Sim
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL
Nome do produto completo	MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL
Código do produto completo	871869645380300
Código de encomenda	45380300
N.º material (12NC)	929001140102
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718696453803
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC - Caso	8718696453810

Desenho dimensional




Product	D	C
MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	48 mm	93 mm

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL

