



MASTER Plastic LEDcandles & lusters

MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL

MASTER Plastic LEDcandle & luster ger ett varmt och välkomnande ljus, vilket gör att de passar perfekt för allmänbelysning i hotell- och restaurangbranschen – särskilt i öppna utrymmen där ljuset alltid är tätt, t.ex. foajéer, korridorer och trappuppgångar. Ljuskällorna är kompatibla med befintliga armaturer med E14-socklar för kronljus och E14- och E27-socklar för klot, och de är enkla att byta ut. MASTER Plastic LEDcandle & luster ger stora energibesparingar på upp till 80% jämfört med traditionella ljuskällor, samt minimala underhållskostnader utan att kompromissa med ljuskvaliteten. För extra energibesparingar och ökad flexibilitet kan de kombineras med de flesta vanliga dimmers på marknaden

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
Nominell livslängd	25 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	822-827 [tunable warm white]
Ljusflöde	250 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	65 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	4 W
Lampström (nom)	25 mA
Motsvarande effekt	25 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	tänds direkt s
Effektfaktor (fraktion)	0.7
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	85 °C

MASTER Plastic LEDcandles & lusters

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
--------	----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	P48 [P 48 mm]

Användning och godkännande


Lämplig för accentbelysning	Nej
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL
-------------------------	-----------------------------------


Fullständigt produktnamn	MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL
Full EOC	871869645380300
Beskrivning av lokal kod	8290853
Beställningsnummer	45380300
Materialnummer (12NC)	929001140102
Lokal kod	8290853
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696453803
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8718696453810

Måttskiss




Product	D	C
MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	48 mm	93 mm

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL

MASTER Plastic LEDcandles & lusters

