

PHILIPS

Eco passport

MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL MASTER LEDcandle

A hagyományos izzólámpákat idéző, ragyogó fényhatást nyújtó MASTER LED gyertyaizzók és csillárizzók egyaránt ideálisak általános és dekorációs világítási célokra, mind a vendéglátóiparban, mind otthoni környezetben. A víztiszta ill. opálüveg fényforrások minden E14 vagy E27 foglalattal rendelkező csillárban, vagy egyéb dekoratív lámpatestben használhatóak, a szemet gyönyörködtető lencsekialakítás a világítótestek esztétikai megjelenését felkapcsolt és lekapcsolt állapotban egyaránt kiemeli. Szépen csillogó, meleg fényt adnak, jelentős energiamegtakarítást biztosítanak, és minimális az üzemeltetési költségük.



Our eco passport

A Signify utat mutat egy ragyogóbb jövő és egy jobb világ felé. A tervezési folyamat részeként innovációink csökkentik a környezeti terhelést és szélesebb körű előnyeket nyújtanak a világnak, ahol dolgozunk.

Tudjuk, hogy ez Önnek is fontos. Ezért környezetvédelmi útlevelet fejlesztettünk ki, amely leírja termékeink környezeti és társadalmi teljesítményét nyolc Kiemelt Fenntarthatósági Területen, melyeket a Fenntartható Tervezés folyamatunk során fejlesztünk 1994 óta.



Energiatakarékosság

- Szabályozható: Igen
- Energiatakarékossági címke (EEL): A+
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 75 lm/W
- Teljesítmény (névleges) (névleges): 6 W



Kör alak

- Névleges élettartam (névleges): 25000 h



Csomagolás

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,205 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,014 kg



Anyagok

- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen



Súly és anyagok

- Nettó tömeg (darab): 0,063 kg

Energy efficiency ranking / External awards



További információk itt:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.