

PHILIPS

Eco passport

MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL MASTER LEDcandle

Oferind efecte de lumină strălucitoare asemănătoare becurilor incandescente, becurile MASTER LED tip lumânare și lustră sunt ideale pentru iluminatul general și decorativ în industria hotelieră, precum și în mediile casnice. Montate la vedere în candelabre, aplice pe perete sau corpuri de iluminat moderne, becurile din sticlă transparentă sau mată se potrivesc în toate instalațiile cu soclu E14, B15, B22 și E27. Proiectate pentru a spori farmecul estetic al candelabrului sau al corpului de iluminat, nu doar atunci când acesta este aprins, ci și atunci când este stins, aceste lămpi au o formă clasică suplă și o construcție unică, atrăgătoare, a lentilelor. Lămpile produc o lumină frumoasă, caldă și strălucitoare, care oferă economii uriașe de energie și reduce la minimum cheltuielile de întreținere.



Our Eco passport

Signify deschide calea către o via mai luminoasă și o lume mai bună. Inovăm, în cadrul procesului de design, pentru a reduce impactul asupra mediului înconjurător și pentru a oferi beneficii sporite lumii în care ne desfășurăm activitatea.

Știm că acest lucru este important și pentru dumneavoastră. De aceea am creat un pașaport eco ce explică performanțele sociale și de mediu ale produselor noastre în opt domenii prioritare durabile, dezvoltate prin intermediul procesului nostru de design durabil implementat în 1994.



Energie

- Cu reglarea intensității luminoase: Da
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): A+
- Randament luminos (nominal) (nom.): 75 lm/W
- Putere consumată (W) (Nom): 6 W



Circularitate

- Durată de viață nominală (nom.): 25000 h



Ambalaj

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,205 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piese): 0,014 kg



Substanțe

- În conformitate cu UE RoHS: Da



Greutate și materiale

- Greutate netă (bucată): 0,063 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Lecturi suplimentare la adresa:
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.