

PHILIPS

Eco passport

MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle ger gnistrande ljuseffekter som påminner om de från klassiska glödlampor och passar utmärkt för allmän- och dekorationsbelysning inom hotell- och restaurangbranschen, samt i miljöer i hemmet. Den stilrena och eleganta designen gör att lamporna med fördel kan användas i ljuskronor, vägglampetter, moderna armaturer och andra armaturer med E14-, B15-, B22- eller E27-sockel. Vi har hämtat inspiration från ljuskronetillverkarna och tagit fram en klassisk smäcker lampa med iögonfallande linsdesign, allt för att göra din ljuskrona eller armaturer ännu vackrare, oavsett om den är tänd eller släckt. MASTER LEDcandle ger varmt och levande ljus som bidrar till stora energibesparingar och som minimerar underhållskostnaderna.



Our eco passport

Signify leder vägen mot ljusare liv och en bättre värld. Som en del av designprocessen skapar vi innovationer som reducerar miljöpåverkan och leder till större fördelar för världen vi arbetar i.

Vi vet att det här är viktigt för dig också. Därför har vi utvecklat ett Eco passport som förklarar hur våra produkter står sig miljö- och samhällsmässigt i åtta hållbara fokusområden som har tagits fram genom vår hållbara designprocess sedan 1994.



Energi

- Dimbara: Ja
- Energieffektivitetsetikett (EEL): A+
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 75 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 6 W



Cirkularitet

- Nominell livslängd (nom): 25000 h



Förpackning

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,205 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,014 kg



Ämnen

- EU RoHS-kompatibel: Ja



Vikt och material

- SAP-nettovikt (stycke): 0,063 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Läs mer på:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.