



MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL

Svíčkové a lustrové světelné zdroje MASTER LED poskytují ostré zářivé světlo podobné žárovkám. Jsou ideální pro celkové a dekorativní osvětlení v pohostinství i v domácnostech. Využívají baňky z čirého nebo mléčného skla a lze je použít v lustrech, nástěnných hlavicích a moderních svítidlech s objímkami E14, B15, B22 nebo E27, kde jsou vystaveny přímému pohledu. Díky jedinečnému a atraktivnímu vzhledu čoček působí esteticky, i když nesvítili. Dodávají se v klasickém štíhlém tvaru s jedinečným přitažlivým designem čoček. Vytvářejí krásné zářivé teplé světlo, přinášejí značné úspory energie a minimalizují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	E14 [E14]
Značka vítěze ceny za design Reddot	Vítěz ceny za design Reddot 2016
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	6-40W
Light Technical	
Kód barvy	822-827 [nastavitelná teplá bílá]
Světelný tok (jmen.)	470 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	470 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2200-2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	75 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6 W
Proud zdroje (jmen.)	35 mA
Ekvivalentní příkon	40 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,7
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	95 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Čirá

MASTER LEDcandle

Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	No
Spotřeba energie kWh/1000 h	6 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku	871869645350600
Objednací název produktu	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL
	CL

EAN/UPC – výrobek	8718696453506
Objednací kód	45350600
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001140402
Celková hmotnost (kus)	0,063 kg

Rozměrové výkresy



LED DT 6-40W E14 2200-2700K B38 CL

Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	38 mm	113 mm

Fotometrické údaje

