



MASTER LED Kerzen- und Tropfenlampenform

MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL

Die MASTER LED DimTone Familie verändert die Lichtfarbe beim Dimmen wie Glüh- bzw. Halogenlampen: Je stärker Sie dimmen, umso wärmer wird das Licht. Somit lässt sich auch mit LED Lampen die gleiche, gemütliche Atmosphäre beim Dimmen kreieren wie mit herkömmlichen Glüh- bzw. Halogenlampen. Beim Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von warmweißen 2.700 Kelvin stufenlos bis auf 2.200 Kelvin bei gleichbleibend hoher Farbwiedergabe von $R_a \geq 80$. Gleichzeitig lassen sich durch die MASTER LED DimTone Familie signifikante Energieeinsparungen sowie geringere Wartungskosten aufgrund der langen Nutzlebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- bzw. Halogenlampen erzielen. MASTER LED DimTone – die optimale Lösung für eine gemütliche Atmosphäre.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	
Sockel	E14 [E14]	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2200-2700 K
ReddotDesign Award	ReddotDesign Award-Gewinner 2016	Nennlichtausbeute (Nom)	75 lm/W
Nennlebensdauer (Nom)	25000 h	Farbkonsistenz	<6
Schaltzyklus	50000X	Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Technischer Typ	6-40W	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %
Lichttechnische Daten		Elektrische Kenndaten	
Farbcode	822 – 827 [Abstimmbares Warmweiß]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtstrom (Nom)	470 lm	Power (Rated) (Nom)	6 W
Nennlichtstrom (Nom)	470 lm	Lampenstrom (Nom)	35 mA
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Äquivalente Leistung	40 W

MASTER LED Kerzen- und Tropfenlampenform

Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0.5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.7
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max)	95 °C
-------------------------	-------

Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Klar
------------------	------

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
------------------------------	----


Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871869645350600
Bestell-Produktname	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL
EAN/UPC - Produkt	8718696453506
Bestellcode	45350600
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	929001140402
Nettogewicht (Einzelteil)	0.063 kg

Hinweise



Abmessungsskizzen



LED DT 6-40W E14 2200-2700K B38 CL

Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	38 mm	113 mm

Photometrische Daten



MASTER LED Kerzen-und Tropfenlampenform

