



MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL

MASTER Plastic LEDcandles & lusters -lamppuvalikoiman himmennettävällä hehkutehosteella voit luoda kutsuvan lämpimän tunnelman. Tämän vuoksi lamput sopivatkin mainiosti yleisvalaistukseen hotelleissa ja ravintoloissa. Lamppujen ainutlaatuinen muotoilu säteilee lämmintä valoa kaikkiin suuntiin hehkulampun tavoin. Nämä valonlähteet sopivat erityisen hyvin julkisiin tiloihin, kuten auloihin, käytäviin, tai portaikkoihin, joissa valot ovat aina päällä. Kynttilälamput ovat yhteensopivia E14-kantaisten valaisimien ja mainoslamput E14- ja E27-kantaisten valaisimien kanssa. MASTER Plastic LEDcandle & luster -lamput säästävät energiaa 80 % perinteisiin hehkulamppuihin verrattuna ja tuottavat valoa, joka miellyttää silmää. Jopa 25 000 tunnin käyttöikä minimoi vaihtokulut. Lamppuja voidaan käyttää yhdessä useimpien uusien himmentimien kanssa, mikä parantaa tehokkuutta entisestään ja helpottaa halutun tunnelman luomista.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E14 [E14]
Nimelliskäyttöikä	25 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	822-827 [tunable warm white]
Valovirta	470 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	75 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80

LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Virrankulutus	6 W
Lampun virta (nim.)	35 mA
Vastaa teholtaan	40 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.7
Jännite (nim.)	220-240 V

MASTER LEDcandle

Käyttölämpötila

T-Case, maksimi (nim.)	95 °C
------------------------	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	B38


Merkinnät ja luokitukset

Soveltuu korostusvalaistukseen	Ei
Energiankulutus kWh/1000 h	6 kWh
EyeComfort	Kyllä

Tuotetiedot


Tilaustuotteen nimi	MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL
Koko tuotenimi	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL
Full EOC	871869645350600
Paikallisen koodin kuvaus	4720975
Tilauskoodi	45350600
Tuotekoodi (12NC)	929001140402
Paikallinen koodi	4720975
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696453506
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696453513

Mittapiirros



Product	D	C
MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	38 mm	113 mm

Valonjakotiedot



Light Distribution Diagram - MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL

MASTER LEDcandle

