



MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL

Grazie alla capacità di produrre effetti di luce brillante simili a quelli delle lampade a incandescenza, le lampade a oliva e a goccia MASTER LED sono ideali per l'illuminazione decorativa e generale nel settore della ricettività e negli ambienti domestici. Montate a vista su lampadari a bracci, applique o apparecchi per illuminazione moderni, le lampade a oliva o a goccia in vetro smerigliato e trasparente si adattano a tutti gli apparecchi esistenti con attacco E14, B15, B22 o E27 e, grazie al design accattivante delle lenti, migliorano l'estetica del lampadario o dell'apparecchio, non solo quando è acceso ma anche quando è spento. Producono una piacevole luce calda brillante che consente di ottenere incredibili risparmi energetici e di ridurre i costi di manutenzione.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E14 [E14]
Durata di vita nominale (Nom)	25000 h
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X
Tipo tecnico	6-40W
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	822-827 [bianco caldo regolabile]
Flusso luminoso (Nom)	470 lm
Designazione colore	Bianca calda (WW)
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	75 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	6 W
Corrente lampada (Nom)	35 mA
Wattaggio equivalente	40 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0,5 s
Fattore di potenza (Nom)	0,7
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucri (Nom)	95 °C
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente

MASTER LEDcandle

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica (ELL)	A+
Adatto all'illuminazione d'accento	No
Consumo energetico kWh/1000 h	6 kWh

Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871869645350600
Nome prodotto ordine	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL
	CL

EAN/UPC - Prodotto	8718696453506
Codice d'ordine	45350600
Codice Locale	MLCAN40827E14
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
N. materiale (12NC)	929001140402
Peso netto (Pezzo)	0,063 kg

Disegno tecnico



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	38 mm	113 mm

LED DT 6-40W E14 2200-2700K B38 CL

Fotometrie

