



MASTER Plastic LEDcandles & lusters

MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL

MASTER Plastic LEDcandle & luster ger ett varmt och välkomnande ljus, vilket gör att de passar perfekt för allmänbelysning i hotell- och restaurangbranschen – särskilt i öppna utrymmen där ljuset alltid är tätt, t.ex. foajéer, korridorer och trappuppgångar. Ljuskällorna är kompatibla med befintliga armaturer med E14-socklar för kronljus och E14- och E27-socklar för klot, och de är enkla att byta ut. MASTER Plastic LEDcandle & luster ger stora energibesparingar på upp till 80% jämfört med traditionella ljuskällor, samt minimala underhållskostnader utan att kompromissa med ljus kvaliteten. För extra energibesparingar och ökad flexibilitet kan de kombineras med de flesta vanliga dimmers på marknaden

Produktdata

Allmän information		Drift och elektricitet	
Socket	E14 [E14]	Line Frequency	50 to 60 Hz
Nominell livslängd	25 000 h	Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Driftcykel	50 000	Effektförbrukning	6 W
Lighting Technology	LED	Lampström (nom)	35 mA
EU RoHS-kompatibel	Ja	Motsvarande effekt	40 W
Ljusteknik		Tändningstid (nom)	0,5 s
Färgkod	822-827 [tunable warm white]	Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Ljusflöde	470 lm	Effektfaktor (fraktion)	0.7
Färgbeteckning	Varmvit (WW)	Spänning (nom)	220–240 V
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	75 lm/W	Temperatur	
Färgbeständighet	<6	T-Case max. (nom)	95 °C
Färgåtergivningsindex	80		
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %		

MASTER Plastic LEDcandles & lusters

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
--------	----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	B38

Användning och godkännande


Lämplig för accentbelysning	Nej
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	6 kWh
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL
-------------------------	-----------------------------------


Fullständigt produktnamn	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL
Full EOC	871869645350600
Beskrivning av lokal kod	8290854
Beställningsnummer	45350600
Materialnummer (12NC)	929001140402
Lokal kod	8290854
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696453506
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8718696453513

Måttskiss



Product	D	C
MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	38 mm	113 mm

Fotometriska data



Light Distribution Diagram – MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL

Spectral Power Distribution Colour – MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL

MASTER Plastic LEDcandles & lusters

