



Đèn nến và đèn chùm Premium LED - Điều chỉnh độ sáng và các tính năng

MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL_AP

Kiến tạo không gian ấm cúng, thân thiện bằng đèn nến Premium LED của Philips. LED WarmGlow của Philips mang đến trải nghiệm mới cho dòng đèn LED có thể điều chỉnh độ sáng, cho phép điều chỉnh mức sáng theo tông màu ấm của đèn truyền thống. Bạn còn có thể thay đổi ánh sáng chức năng thành không gian ấm áp và thân thiện.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	E14 [E14]
Đấu sản phẩm giành giải thưởng thiết kế Reddot	Đạt Giải thưởng Thiết kế Reddot 2016
Tuổi thọ danh định (Danh định)	25000 h
Chu kỳ bật/tắt	50000X
Loại kỹ thuật	6-40W

Thông số kĩ thuật ánh sáng	
Mã màu	822-827 [trắng ấm tinh chỉnh được]
Quang thông (Danh định)	470 lm
Quang thông (Định mức) (Danh định)	470 lm
Ký hiệu màu sắc	Trắng ấm (WW)
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	2200-2700 K
Hiệu suất chiếu sáng (Định mức) (Danh định)	75 lm/W

Độ đồng nhất màu sắc	<6
Chỉ số hoàn màu (Danh định)	80
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %


Thông số vận hành và điện	
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Công suất (Định mức) (Danh định)	6 W
Dòng điện bóng đèn (Danh định)	35 mA
Công suất tương đương	40 W
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Thời gian khởi động tới 60% ánh sáng (Danh định)	0,5 s
Hệ số công suất (Danh định)	0,7

Đèn nến và đèn chùm Premium LED - Điều chỉnh độ sáng và các tính năng

Điện áp (Danh định)	220-240 V
Nhiệt độ	
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	95 °C
Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Cơ khí và bộ vỏ	
Lớp hoàn thiện bóng đèn	Trong suốt
Phê duyệt và Ứng dụng	
Nhân tiết kiệm năng lượng (EEL)	A+
Phù hợp với chiếu sáng tạo điểm nhấn	Không

Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	6 kWh
Thông số sản phẩm	
Mã sản phẩm đầy đủ	871869645352000
Tên sản phẩm khác	MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL_AP
EAN/UPC - Sản phẩm	8718696453520
Mã đơn hàng	929001140408
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài	10
Số vật liệu (12 chữ số)	929001140408
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	0,063 kg



Bản vẽ kích thước



LED DT 6-40W E14 2200-2700K B38 CL

Product	D	C
MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL_AP	38 mm	113 mm

Dữ liệu phân bố ánh sáng



Đèn nền và đèn chùm Premium LED - Điều chỉnh độ sáng và các tính năng

