



MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL

Řada svíčkových a lustrových světelných zdrojů MASTER Plastic LED nabízí efekt regulovatelného osvětlení pro vlnitou a přívětivou atmosféru, a je proto ideální pro použití jako celkové osvětlení v oblasti pohostinství. Jedinečný design vyzařuje teplé světlo do všech směrů a představuje tak skutečnou alternativu k žárovkám. Zvláště se hodí k trvalému osvětlení veřejných prostor, jako jsou haly, chodby a schodiště. Řada svíčkových a lustrových světelných zdrojů MASTER Plastic LED je kompatibilní se stávajícími svídky s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje). Umožňuje dosáhnout značných úspor energie (až 80 % v porovnání s tradičními žárovkami) a poskytuje špičkovou kvalitu světla. Životnost 25 000 hodin přitom snižuje náklady na údržbu. Možnost použití s moderními stmívači dále zvyšuje účinnost a současně napomáhá při vytváření požadované atmosféry.

Údaje o produktu

Obecné informace		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Patice krytky	E14 [E14]	70 %	
Nominální životnost	25 000 h		
Cyklus zapnutí	50 000		
Lighting Technology	LED		
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano		
Světelně technické		Provozní a elektrické	
Kód barvy	822-827 [tunable warm white]	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Světelný tok	470 lm	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Spotřeba energie	6 W
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	75 lm/W	Proud zdroje (jmen.)	35 mA
Konzistence barev	<6	Ekvivalentní příkon	40 W
Index podání barev (CRI)	80	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
		Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
		Účinnost (zlomek)	0,7
		Napětí (jmen.)	220-240 V

MASTER LEDcandle

Teplota okolí

Maximální teplota (jmen.)	95 °C
---------------------------	-------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ano
-------------	-----

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Čiré
--------------------------	------

Tvar žárovky	BA38
--------------	------

Certifikace a použití

Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ne
-----------------------------------	----

Spotřeba energie kWh/1000 h	6 kWh
-----------------------------	-------

EyeComfort	Ano
------------	-----

Označení a balení

Objednávací název produktu	MAS LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL
----------------------------	------------------------------------

Celý název výrobku	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL
--------------------	---------------------------------------

Full EOC	871869645354400
----------	-----------------

Objednávací kód	45354400
-----------------	----------

Číslo materiálu (12NC)	929001140502
------------------------	--------------


Číslování SAP – počet v balení	1
--------------------------------	---

EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696453544
---------------------------	---------------

Číslování SAP – balení v krabici	10
----------------------------------	----


Pouzdro – EAN/UPC	8718696453551
-------------------	---------------

Rozměrové výkresy



Product	D	C
MAS LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	38 mm	129 mm

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - MAS LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL

MASTER LEDcandle

