



MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL

Αποδίδοντας σπινθηροβόλο φωτισμό, όπως οι λαμπτήρες πυράκτωσης, οι λαμπτήρες MASTER LEDcandle και luster είναι ιδανικοί για γενική και διακοσμητική χρήση τόσο σε ξενοδοχεία όσο και σε σπίτια. Οι λαμπτήρες MASTER LEDcandles με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης επιτυγχάνουν μεγαλύτερες αποδόσεις και ταυτόχρονα βοηθούν στη δημιουργία της επιθυμητής ατμόσφαιρας. Πλήρως ορατοί σε πολυέλαιους, απλίκες ή μοντέρνα φωτιστικά, οι διαφανείς ή ημιδιαφανείς αυτοί λαμπτήρες ταιριάζουν σε όλα τα υφιστάμενα φωτιστικά με κάλυκα E14 και B15. Λαμβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις των κατασκευαστών πολυελαίων και με σχεδιασμό που βελτιώνει την αισθητική του πολυελαίου ή φωτιστικού, όχι μόνο όταν είναι αναμμένοι, αλλά και σβηστοί, αυτοί οι λαμπτήρες διατίθενται σε ένα κλασικό λεπτό σχήμα με ένα φακό μοναδικού, εντυπωσιακού ντιζάιν. Παράγουν ένα πανέμορφο αστραφτερό ζεστό φως, που επιτυγχάνει τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιεί το κόστος συντήρησης. Οι λαμπτήρες κερί σχήματος φλόγας διατίθενται σε κλασικό λεπτό σχήμα με ένα φακό μοναδικού, εντυπωσιακού ντιζάιν, το οποίο συμπληρώνει άψογα τα σύγχρονα κεριά LED

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμα	E14 [E14]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	25.000 h
Κύκλος λειτουργίας	50.000
Lighting Technology	LED
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	822-827 [tunable warm white]
Φωτεινή ροή	470 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	75 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	6 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	35 mA
Αντίστοιχη ισχύς	40 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	0,5 s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0,7


MASTER LEDcandle

Τάση (ονομ.)	220-240 V
Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	95 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	BA38
Έγκριση και Εφαρμογή	
Κατάλληλο για φωτισμό ανάδειξης	Όχι
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	6 kWh
EyeComfort	Ναι

Στοιχεία προϊόντος


Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MAS LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL
Full EOC	871869645354400
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	MLED6CLFE14DT
Κωδικός παραγωγέας	45354400
Αρ. υλικού (12NC)	929001140502
Τοπικός κωδικός	MLED6CLFE14DT
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718696453544
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718696453551

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
MAS LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	38 mm	129 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



Light Distribution Diagram - MAS LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL

MASTER LEDcandle

