



MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL

MASTER Plastic LEDcandles & lusters -lamppuvalikoiman himmennettävällä hehkutehosteella voit luoda kutsuvan lämpimän tunnelman. Tämän vuoksi lamput sopivatkin mainiosti yleisvalaistukseen hotelleissa ja ravintoloissa. Lamppujen ainutlaatuinen muotoilu säteilee lämmintä valoa kaikkiin suuntiin hehkulampun tavoin. Nämä valonlähteet sopivat erityisen hyvin julkisiin tiloihin, kuten auloihin, käytäviin, tai portaikkoihin, joissa valot ovat aina päällä. Kynttilälamput ovat yhteensopivia E14-kantaisten valaisimien ja mainoslamput E14- ja E27-kantaisten valaisimien kanssa. MASTER Plastic LEDcandle & luster -lamput säästävät energiaa 80 % perinteisiin hehkulamppuihin verrattuna ja tuottavat valoa, joka miellyttää silmää. Jopa 25 000 tunnin käyttöikä minimoi vaihtokulut. Lamppuja voidaan käyttää yhdessä useimpien uusien himmentimien kanssa, mikä parantaa tehokkuutta entisestään ja helpottaa halutun tunnelman luomista.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	
Kanta	E14 [E14]		70 %
Nimelliskäyttöikä	25 000 tuntia	Käyttö- ja sähkö tiedot	
Sytytys	50 000	Viivatiheys	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LED	Syöttötaajuus	50–60 Hz
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä	Virrankulutus	6 W
Valaistuksen tekniset tiedot		Lampun virta (nim.)	35 mA
Värikoodi	822-827 [tunable warm white]	Vastaa teholtaan	40 W
Valovirta	470 lm	Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)	Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	75 lm/W	Tehokerroin (murtoluku)	0.7
Väriyhtenäisyys	<6	Jännite (nim.)	220–240 V
Värintoistoindeksi (CRI)	80		

MASTER LEDcandle

Käyttölämpötila

T-Case, maksimi (nim.)	95 °C
------------------------	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Kirkas
--------------	--------

Hehkulampun muoto	BA38
-------------------	------

Merkinnät ja luokitukset

Soveltuu korostusvalaistukseen	Ei
--------------------------------	----


Energiankulutus kWh/1000 h	6 kWh
----------------------------	-------

EyeComfort	Kyllä
------------	-------

Tuotetiedot


Tilaustuotteen nimi	MAS LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL
Koko tuotenimi	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL
Full EOC	871869645354400
Paikallisen koodin kuvaus	4720974
Tilauskoodi	45354400
Tuotekoodi (12NC)	929001140502
Paikallinen koodi	4720974
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696453544
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696453551

Mittapiirros



Product	D	C
MAS LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	38 mm	129 mm

Valonjakotiedot



Light Distribution Diagram - MAS LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL

MASTER LEDcandle

