



MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL

Les lampes MASTER LEDcandle génèrent un effet lumineux étincelant, semblable à celui apporté par une lampe incandescente, qui en fait la solution idéale pour l'éclairage général et décoratif dans les secteurs de l'hôtellerie et résidentiels. Les MASTER LEDcandles à intensité variable DimTone permettent de créer les ambiances chaleureuses. Montées de façon entièrement visible dans des lustres, des appliques ou des luminaires modernes, ces lampes s'adaptent à tous les dispositifs existants dotés d'une douille E14 ou B22. Inspirées de recommandations émises par des fabricants de lustres et conçues pour accroître l'aspect esthétique des lustres et luminaires (qu'elles soient éteintes ou éclairées), ces lampes de forme effilée sont dotées d'une lentille au design particulier attirant le regard. Elles produisent une magnifique lumière chaude étincelante et permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie et de réduire les frais d'entretien à leur minimum. Ces ampoules flamme de forme fine classique avec une lentille de conception unique attrayante complètent parfaitement les bougies LED modernes.

Données du produit

Caractéristiques générales		Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	
Culot	E14 [E14]	Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h	Caractéristiques électriques	
Cycle d'allumage	50000X	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Type technique	6-40W	Puissance (valeur nominale)	6 W
Photométries et Colorimétries		Courant lampe (nom.)	35 mA
Code couleur	822-827 [blanc chaud réglable]	Puissance équivalente	40 W
Flux lumineux (nom.)	470 lm	Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Couleur	Blanc chaud (WW)	Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Température de couleur proximale (nom.)	2200-2700 K		
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	75 lm/W		

MASTER LEDcandle

Facteur de puissance (nom.)	0.7
Tension (nom.)	220-240 V

Températures

Température maximum du boîtier (nom.)	95 °C
---------------------------------------	-------

Gestion et gradation

Intensité réglable	Oui
--------------------	-----

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Transparent
-----------------------	-------------

Normes et recommandations

Classe énergétique	A+
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh
------------------------------------	-------

Données logistiques

Code de produit complet	871869645354400
Désignation Produit	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL
Code barre produit (EAN)	8718696453544
Code de commande	45354400
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001140502
Poids net (pièce)	0.063 kg


Schéma dimensionnel



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	38 mm	129 mm

Candle BA38 220-240V 6W-40W 2700K E14 DT

Données photométriques



SDLD_LEDCL_0030-Light distribution diagram

MASTER LEDcandle

