



MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL

A hagyományos izzólámpákat idéző, ragyogó fényhatást nyújtó MASTER LED gyertyaizzók és csillárizzók egyaránt ideálisak általános és dekorációs világítási célokra, mind a vendéglátóiparban, mind otthoni környezetben. A víztiszta ill. opálüveg fényforrások minden E14 vagy E27 foglalattal rendelkező csillárban, vagy egyéb dekoratív lámpatestben használhatóak, a szemet gyönyörködtető lencsekialakítás a világítótestek esztétikai megjelenését felkapcsolt és lekapcsolt állapotban egyaránt kiemeli. Szépen csillogó, meleg fényt adnak, jelentős energiamegtakarítást biztosítanak, és minimális az üzemeltetési költségük.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E14 [E14]
Névleges élettartam	25 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Technikai adatok	
Színkód	822-827 [tunable warm white]
Fényáram	470 lm
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	75 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz

Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítményfelvétel	6 W
Fényforrás árama (névleges)	35 mA
Teljesítmény-egyenérték	40 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,7
Feszültség (névleges)	220–240 V
Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	95 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	BA38

MASTER LEDcandle

Tanúsítvány és alkalmazási területek


Megfelel kiemelő világításhoz	Nem
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	6 kWh
EyeComfort	Igen

Termékadatok

A termék megrendelési neve	MAS LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL
Teljes terméknév	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL

Full EOC	871869645354400
Rendelési kód	45354400
Cikkszám (12NC)	929001140502
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696453544
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696453551

Méretezett rajza



Product	D	C
MAS LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	38 mm	129 mm

Fotometriai adatok

Light Distribution Diagram - MAS LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL

MASTER LEDcandle

