



MASTER vela LED

MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL

Com efeitos de luz cintilante semelhante à incandescente, as lâmpadas com o formato de vela MASTER LEDcandle são ideais para a iluminação geral e decorativa em ambientes de hotelaria e residenciais. As lâmpadas MASTER LEDcandles reguláveis permitem uma maior eficiência, ajudando, ao mesmo tempo, a criar o ambiente pretendido. Para montagem visível em candelabros, apliques de parede ou luminárias modernas, as lâmpadas de vidro transparente ou fosco adaptam-se a todos os equipamentos existentes com casquilho E14 e B15. Desenhadas segundo a experiência dos criadores de candelabros, com o objectivo de melhorar o aspecto estético do candelabro ou luminária, não apenas quando estão acesas, estas lâmpadas apresentam uma forma elegante, clássica com uma lente de design exclusivo e apelativo. Produzem uma bonita luz quente cintilante que permite uma elevada poupança de energia e reduz os custos de manutenção. As lâmpadas de vela em forma de chama apresentam uma forma elegante, clássica com uma lente de design exclusivo e apelativo que complementa na perfeição as velas LED modernas

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E14 [E14]
Vida útil nominal	25.000 h
Ciclo de comutação	50.000
Tecnologia de iluminação	LED
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	822-827 [tunable warm white]
Fluxo Luminoso	470 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	75 lm/W

Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	6 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	35 mA
Potência equivalente	40 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s

MASTER vela LED

Fator de potência (Fração)	0.7
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura

T-máxima na caixa (Nom)	95 °C
-------------------------	-------

Controlos e regulação

Regulável	Sim
-----------	-----

Características mecânicas e compartimento

Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	BA38

Aprovação e aplicação


Adequado para a iluminação de acentuação	Não
Consumo de energia kWh/1000 h	6 kWh

EyeComfort	Sim
------------	-----

Dados do produto


Nome de produto da encomenda	MAS LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL
Nome do produto completo	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL
Código do produto completo	871869645354400
Código de encomenda	45354400
N.º material (I2NC)	929001140502
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696453544
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8718696453551

Desenho dimensional



Product	D	C
MAS LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	38 mm	129 mm

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - MAS LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL

MASTER vela LED

