



# MASTER LEDcandle

## MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL

Řada svíčkových a lustrových světelných zdrojů MASTER Plastic LED nabízí efekt regulovatelného osvětlení pro vlnitou a přívětivou atmosféru, a je proto ideální pro použití jako celkové osvětlení v oblasti pohostinství. Jedinečný design vyzařuje teplé světlo do všech směrů a představuje tak skutečnou alternativu k žárovkám. Zvláště se hodí k trvalému osvětlení veřejných prostor, jako jsou haly, chodby a schodiště. Řada svíčkových a lustrových světelných zdrojů MASTER Plastic LED je kompatibilní se stávajícími svítidly s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje). Umožňuje dosáhnout značných úspor energie (až 80 % v porovnání s tradičními žárovkami) a poskytuje špičkovou kvalitu světla. Životnost 25 000 hodin přitom snižuje náklady na údržbu. Možnost použití s moderními stmívači dále zvyšuje účinnost a současně napomáhá při vytváření požadované atmosféry.

### Údaje o produktu

Obecné informace		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Patice krytky	E14 [E14]	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Nominální životnost	25 000 h	<b>Provozní a elektrické</b>	
Cyklus zapnutí	50 000	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LED	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Spotřeba energie	6 W
<b>Světelně technické</b>		Proud zdroje (jmen.)	35 mA
Kód barvy	822-827 [tunable warm white]	Ekvivalentní příkon	40 W
Světelný tok	470 lm	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Doba zahřívání do 60 % světla	Okamžité rozsvícení plného světla s
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	75 lm/W	Účinnost (zlomek)	0.7
Konzistence barev	<6	Napětí (jmen.)	220-240 V
Index podání barev (CRI)	80		

# MASTER LEDcandle

## Teplota okolí

Maximální teplota (jmen.)	95 °C
---------------------------	-------

## Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ano
-------------	-----

## Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Čiré
--------------------------	------

Tvar žárovky	P48 [P 48 mm]
--------------	---------------

## Certifikace a použití

Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ne
-----------------------------------	----


Spotřeba energie kWh/1000 h	6 kWh
-----------------------------	-------

EyeComfort	Ano
------------	-----

## Označení a balení

Objednací název produktu	MAS LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL
Celý název výrobku	MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL
Full EOC	871869645358200
Objednací kód	45358200
Číslo materiálu (12NC)	929001140602
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696453582
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696453599

## Rozměrové výkresy



Product	D	C
MAS LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	48 mm	95 mm

## Fotometrické údaje

Light Distribution Diagram - MAS LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL

## MASTER LEDcandle

