



MASTER LEDcandle

MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL

A hagyományos izzólámpákat idéző, ragyogó fényhatást nyújtó MASTER LED gyertyaizzók és csillárizzók egyaránt ideálisak általános és dekorációs világítási célokra, mind a vendéglátóiparban, mind otthoni környezetben. A víztiszta ill. opálüveg fényforrások minden E14 vagy E27 foglalattal rendelkező csillárban, vagy egyéb dekoratív lámpatestben használhatóak, a szemet gyönyörködtető lencsekialakítás a világítótestek esztétikai megjelenését felkapcsolt és lekapcsolt állapotban egyaránt kiemeli. Szépen csillogó, meleg fényt adnak, jelentős energiamegtakarítást biztosítanak, és minimális az üzemeltetési költségük.

Termék adatok

Általános információ	
Fejlesztés	E14 [E14]
Névleges élettartam (névleges)	25000 h
Kapcsolási ciklus	50000X
Műszaki típus	6-40W
Technikai adatok	
Színkód	822-827 [változtatható meleg fehér színhőmérséklet]
Fényáram (névleges)	470 lm
Színmegjelölés	meleg fehér (WW)
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	2200-2700 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	75 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (névleges)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %

Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
Teljesítmény (névleges)	6 W
Fényforrás árama (névleges)	35 mA
Teljesítmény-egyenérték	40 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (névleges)	instant full light
Teljesítménytényező (névleges)	0.7
Feszültség (névleges)	220-240 V
Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	95 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható fényerő	igen

MASTER LEDcandle

Mechanika és tokozás

Fényforrás formája Víziszta

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiatakarékosági címke (EEL) A+

Megfelel kiemelő jellegű világításhoz No

Energiafogyasztás kWh/1000 óra 6 kWh

Termékadatok

Teljes termékkód 871869645358200

A termék megrendelési neve MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL

EAN/UPC - termék 8718696453582

Rendelési kód 45358200


Számláló – csomag dobozonként 1

Számláló – csomag dobozonként 10

Anyagszám (12NC) 929001140602

Nettó tömeg (darab) 0,072 kg

Méretezett rajza



LED DT 6-40W E14 P48 CL

Product

MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL

Fotometriai adatok

