



MASTER LEDcandle

MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL

Philips MASTER LEDcandles en -lusters leveren sprankelende lichteffecten die doen denken aan het licht van gloeilampen en zijn ideaal voor algemene en decoratieve verlichting in zowel horeca als in woonomgevingen. Toegepast in kroonluchters, wand- of moderne armaturen; de kaarslampen en lichtkronen met mat- en helder glas passen in alle bestaande armaturen met een E14- of E27-lampvoet. Mede door het unieke, oogstrelende lensontwerp versterken ze de esthetische aantrekkingskracht van de kroonluchter of armatuur, niet alleen brandend maar ook als ze uit zijn. Ze produceren een mooi sprankelend warmwit licht dat enorme energiebesparingen geeft en onderhoudskosten minimaliseert.

Product gegevens

Algemene informatie		Power (Rated) (Nom)	
Lampvoet	E14 [E14]		6 W
Nominale levensduur (nom.)	25000 h	Lampstroom (nom.)	35 mA
Schakelcyclus	50.000X	Overeenkomstig vermogen	40 W
Technisch type	6-40W	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
		Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	instant full light
		Power Factor (nom.)	0.7
		Spanning (nom.)	220-240 V
Eisen aan armatuurontwerp		Temperatuur	
Kleurcode	822-827 [Instelbaar warm wit]	T-behuizing maximaal (nom.)	95 °C
Lichtstroom (nom.)	470 lm		
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)	Regelsystemen en Dimmers	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2200-2700 K	Dimbaar	Ja
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	75 lm/W	Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Kleurconsistentie	<6	Ballonafwerking	Helder
Kleurweergave-index (nom.)	80		
Lmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %		
Bedrijfs- en Elektrische gegevens			
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz		

MASTER LEDcandle

Goedkeuring en Toepassing


Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Geschikt voor accentverlichting	No
Energieverbruik kWh/1000 uur	6 kWh

Productgegevens

Volledige productcode	871869645358200
Productnaam voor bestelling	MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL
EAN/UPC - Product	8718696453582

Bestelcode	45358200
Local Code	MLLUDT40W827E14
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929001140602
Netto gewicht (per stuk)	0,072 kg

Maatschets



LED DT 6-40W E14 P48 CL

Product

MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL

Fotometrische gegevens

