



MASTER LEDcandle

MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL

Himmennettävät MASTER LEDcandle -lamput ovat muotoiltu hehkulampun kaltaisiksi ja ne tuottavat samankaltaisen valoeffektin. Ne ovat ihanteellisia hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotikäyttöön. Kirkaskupiset tai huurretut lamput sopivat erinomaisesti kattokruunuihin, seinälampetteihin tai nykyaikaisiin valaisimiin – kaikkiin E14-kantaisille lampuille suunniteltuihin valaisimiin. Kattokruunuvalmistajilta saadun palautteen perusteella lamput on suunniteltu lisäämään valaisimien esteettistä vetovoimaa, olipa valaisin sitten päällä tai sammuksissa. Lamppujen kuvat ovat klassisen muotoisia, ja ainutlaatuinen linssien muotoilu on huomiota herättävä. Lamput tuottavat kaunista, säkenöivää, lämmintä valoa, jonka avulla voidaan säästää huomattavasti energiaa ja samalla pienentää ylläpitokustannuksia. Lisäksi liekinmuotoiset kynttilälamput ovat muodoltaan siroja. Niissä on ainutlaatuinen katseenvangitseva linssi, joka täydentää modernien ledikynttilälamppujen valikoimaa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	25000 h
Kytkenäjakso	50000X
Tekninen tyyppi	6-40W
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	822-827 [säädettävä lämmin valkoinen]
Valovirta (nim.)	470 lm
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Vastaava väriämpötila (nim.)	- K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	75 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6

Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6 W
Lampun virta (nim.)	35 mA
Vastaa teholtaan	40 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	instant full light
Tehokerroin (nim.)	0.7
Jännite (nim.)	220-240 V

MASTER LEDcandle

Lämpötila

T-kotelo, maksimi (nim.)	95 °C
--------------------------	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun viimeistely	Kirkas
--------------------	--------

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Soveltuu korostusvalaistukseen	No
Energiankulutus kWh/1000 h	6 kWh

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869645360500
Tilaustuotteen nimi	MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL
EAN/UPC – tuote	8718696453605
Tilauskoodi	45360500
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001140702
Nettopaino (kappale)	0,072 kg


Mittapiirros

D

Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	48 mm	93 mm

LED DT 6-40W E27 P48 CL

Valonjakotiedot



Värisävy /827

MASTER LEDcandle

