



# MASTER LEDcandle

## MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL

MASTER LEDcandle gir glødelignende strålende lyseffekter og er ideelle for allmennbelysning og dekorativ belysning i hotell- og restaurantnæringen og i hjemmet. MASTER LEDcandles kan dimmes og øker effektiviteten ytterligere, samtidig som det er lettere å oppnå ønsket atmosfære. Lysepærene med klart eller matt glass som monteres fullt synlig i lysekroner, vegglamper eller moderne armaturer, passer alle eksisterende lamper med en E14- og B15-kontakt. Disse lyskildene er inspirert av lysekronedesignere og er utformet til å øke estetikken ved lysekronen eller armaturen, både når de er tent og når de er slått av. De er klassiske og slanke og har en unik og iøynefallende design. De produserer et vakker og varmt lys som gir enorme energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene. De flammeformede lyskildene med stearinform leveres i klassisk og slank fasong med et unikt og iøynefallende design som kompletterer moderne LED-stearinlys på en perfekt måte.

### Produktdata

Generell informasjon		Fargegjengivelse (nom)	
Lyskildefeste	E27 [ E27]		80
Nominell levetid (nom.)	25000 h	Nominell vedlikeholds faktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Av/på-syklus.	50 000 X	<b>Drift og elektrisk</b>	
Teknisk type	6-40W	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
<b>Teknisk belysning</b>		Power (Rated) (Nom)	6 W
Fargekode	822-827 [ innstillbar varmhvit]	lyskildestrom (nom.)	35 mA
Lysstrøm (nom.)	470 lm	Effekten som tilsvarer	40 W
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	470 lm	Starttid (nom.)	0,5 s
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	instant full light
Korreleret fargetemperatur (nom.)	2200-2700 K	Strømfaktor (nom)	0.7
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	75 lm/W	Spennning (nom.)	220-240 V
Fargesamsvar	<6		

# MASTER LEDcandle

## Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	95 °C
---	-------

## Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

## Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Klar
------------------	------


## Godkjenning og bruk

Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Egnet til effektbelysning	No
Energiforbruk kWh/1000 t	6 kWh

## Produktdata

Fullstendig produktkode	871869645360500
Produktnavn for bestilling	MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL
EAN/UPC – produkt	8718696453605
Bestillingskode	45360500
EI-nummer	3711067
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	929001140702
Nettvekt (stykk)	0,072 kg



## Målskisse



LED DT 6-40W E27 P48 CL

Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	48 mm	93 mm

## Fotometriske data



Fargekode /827

## MASTER LEDcandle

