



MASTER LEDcandle

MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL

Ozdobne źródło światła w kształcie świeczki to idealne rozwiązanie dla oświetlenia ogólnego i dekoracyjnego zarówno w hotelach, jak i w domach. Możliwość regulacji strumienia świetlnego pozwala osiągnąć dalsze oszczędności. Montowane w żyrandolach, kinkietach lub nowoczesnych oprawach, przezroczyste oraz matowane szklane bańki pasują do wszystkich opraw z gwintami E14. Przy ich projektowaniu wykorzystano uwagi producentów żyrandoli, mają one podkreślać urok oprawy nie tylko wtedy, gdy są zapalone, lecz również wtedy, gdy nie świecą. Są dostępne w klasycznym smukłym kształcie z unikatowymi, przyciągającymi uwagę soczewkami. Źródła te łączą piękne, wysokiej jakości, ciepłobiałe światło z dużą energooszczędnością i niskimi kosztami konserwacji. Świeczki LED w kształcie płomienia są dostępne w klasycznej smukłej wersji z unikatowymi, przyciągającymi uwagę soczewkami, które świetnie dopełniają ich nowoczesną estetykę.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Nominalny okres eksploatacji	25 000 h
Cykl Przelączania	50 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	822-827 [tunable warm white]
Strumień Świetlny	470 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	75 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80

LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	6 W
Lamp Current (Nom)	35 mA
Równoważna moc w watach	40 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	natychmiastowe rozświetlenie s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.7
Napięcie (Nom)	220-240 V

MASTER LEDcandle

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	95 °C
--------------------------------------	-------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	P48 [P 48 mm]


Certyfikaty i zastosowania

Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Nie
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	6 kWh
EyeComfort	Tak

Dane techniczne produktu


Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL
Pełna nazwa produktu	MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL
Full EOC	871869645360500
Kod zamówienia	45360500
Materiał Nr (12NC)	929001140702
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696453605
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696453612

Rysunki techniczne



Product	D	C
MAS LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	48 mm	93 mm

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - MAS LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL

MASTER LEDcandle

