



MASTER vela LED

MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL

Com efeitos de luz cintilante semelhante à incandescente, as lâmpadas com o formato de vela MASTER LEDcandle são ideais para a iluminação geral e decorativa em ambientes de hotelaria e residenciais. As lâmpadas MASTER LEDcandles reguláveis permitem uma maior eficiência, ajudando, ao mesmo tempo, a criar o ambiente pretendido. Para montagem visível em candelabros, apliques de parede ou luminárias modernas, as lâmpadas de vidro transparente ou fosco adaptam-se a todos os equipamentos existentes com casquilho E14 e B15. Desenhadas segundo a experiência dos criadores de candelabros, com o objectivo de melhorar o aspecto estético do candelabro ou luminária, não apenas quando estão acesas, estas lâmpadas apresentam uma forma elegante, clássica com uma lente de design exclusivo e apelativo. Produzem uma bonita luz quente cintilante que permite uma elevada poupança de energia e reduz os custos de manutenção. As lâmpadas de vela em forma de chama apresentam uma forma elegante, clássica com uma lente de design exclusivo e apelativo que complementa na perfeição as velas LED modernas

Dados do produto

Informações gerais		Funcionamento e características elétricas	
Casquilho	E27 [E27]	Frequência de linha	50 to 60 Hz
Vida útil nominal	25.000 h	Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Ciclo de comutação	50.000	Consumo de Energia	6 W
Tecnologia de iluminação	LED	Corrente de lâmpada (Nom.)	35 mA
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	Potência equivalente	40 W
Caraterísticas técnicas da luz		Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Código da cor	822-827 [tunable warm white]	Tempo de aquecimento até 60% de luz	luz total instantânea s
Fluxo Luminoso	470 lm		
Designação da cor	Branco quente (WW)		
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	75 lm/W		
Consistência da cor	<6		
Color rendering index (CRI)	80		
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %		

MASTER vela LED

Fator de potência (Fração)	0.7
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura

T-máxima na caixa (Nom)	95 °C
-------------------------	-------

Controlos e regulação

Regulável	Sim
-----------	-----

Características mecânicas e compartimento

Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	P48 [P 48 mm]

Aprovação e aplicação


Adequado para a iluminação de acentuação	Não
--	-----

Consumo de energia kWh/1000 h	6 kWh
EyeComfort	Sim

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	MAS LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL
Nome do produto completo	MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL
Código do produto completo	871869645360500
Código de encomenda	45360500
N.º material (12NC)	929001140702
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718696453605
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC - Caso	8718696453612

Desenho dimensional



Product	D	C
MAS LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	48 mm	93 mm

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - MAS LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL

MASTER vela LED

