

Đèn nến và đèn chùm MASTER Plastic LED

MAS LEDcandle DT 6-40W B22 B38 CL

Dòng sản phẩm bóng đèn nến và đèn chùm MASTER Plastic LEDbulb mang lại hiệu ứng ánh sáng có thể điều chỉnh độ sáng để tạo ra một bầu không khí ấm cúng, thân thiện, lý tưởng cho các ứng dụng chiếu sáng thông thường trong ngành khách sạn. Thiết kế độc đáo của dòng sản phẩm này tỏa ra ánh sáng ấm áp theo mọi hướng, khiến chúng trở thành một sự thay thế thực sự cho đèn sợi đốt. Chúng đặc biệt thích hợp cho các khu vực công cộng như sảnh, hành lang, gầm cầu thang, nơi đèn luôn bật. Tương thích với các phụ kiện hiện có với đui đèn E14 dành cho nến và đui đèn E27 dành cho đèn chùm, đèn nến và đèn chùm MASTER Plastic LED giúp tiết kiệm năng lượng lên đến 80% so với đèn sợi đốt truyền thống và cung cấp chất lượng ánh sáng tuyệt vời. Bằng cách cung cấp tuổi thọ 25.000 giờ, loại đèn này giúp giảm chi phí bảo trì. Chúng có thể được sử dụng cùng với hầu hết các bộ điều chỉnh độ sáng tiên tiến hàng đầu, mang lại hiệu quả cao hơn, đồng thời giúp tạo ra bầu không khí mong muốn.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế đui đèn	B22 [B22]
Tuổi thọ danh định	25.000 h
Chu kỳ bật/tắt	50.000
Công nghệ chiếu sáng	LED
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Mã màu	822-827 [tunable warm white]
Quang thông	470 lm
Ký hiệu màu sắc	Trắng ấm (WW)
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	75 lm/W

Độ đồng nhất màu sắc	<6
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %

Vận hành và điện	
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Mức tiêu thụ điện	6 W
Dòng điện bóng đèn (Danh định)	35 mA
Công suất tương đương	40 W
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s

Đèn nến và đèn chùm MASTER Plastic LED

Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng	0.5 s
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.7
Điện áp (Danh định)	220-240 V

Nhiệt độ

Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	95 °C

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng	Có

Cơ khí và vỏ đèn

Lớp hoàn thiện bóng đèn	Trong suốt
Hình dạng bóng đèn	B38

Phê duyệt và ứng dụng


Phù hợp với chiếu sáng tạo điểm nhấn	Không

Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	6 kWh

Dữ liệu sản phẩm


Tên sản phẩm khác	MAS LEDcandle DT 6-40W B22 B38 CL
Tên sản phẩm đầy đủ	MAS LEDcandle DT 6-40W B22 B38 CL
Mã sản phẩm đầy đủ	871869645362900
Mã đơn hàng	929001140802
Số vật liệu (12NC)	929001140802
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8718696453629
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	10
EAN/UPC - Vỏ	8718696453636

Bản vẽ kích thước



Product	D	C
MAS LEDcandle DT 6-40W B22 B38 CL	38 mm	111 mm

Dữ liệu phân bổ ánh sáng



Light Distribution Diagram - MAS LEDcandle DT 6-40W B22 B38 CL



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDcandle DT 6-40W B22 B38 CL

Đèn nến và đèn chùm MASTER Plastic LED

© 2023 Signify Holding Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tấm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Tháng 4 29 - dữ liệu có thể thay đổi