



CorePro Vela LED

Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL

A CorePro LEDcandle fosca foi concebida para substituição direta de lâmpadas incandescentes. É compatível com equipamentos com casquilho E14 e é um produto atractivo para candelabros. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto

Informações gerais

Casquilho	E14 [E14]
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h
Ciclo de comutação	50000X
Tipo técnico	4-25W

Dados técnicos de luminosidade

Código da cor	827 [CCT de 2700 K]
Fluxo luminoso (Nom.)	250 lm
Designação da cor	Warm White (WW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	62,50 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de funcionamento

Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	35 mA
Potência equivalente	25 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s

Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,4
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura

T-máxima na caixa (Nom)	75 °C
-------------------------	-------

Controles e regulação

Regulável	Não
-----------	-----

Dados mecânicos e de revestimento

Acabamento da lâmpada	Transparente
-----------------------	--------------

Aprovação e aplicação

Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A+
Consumo de energia kWh/1000 h	4 kWh

Dados do produto


Código do produto completo	871869650757500
Nome de produto da encomenda	Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL
EAN/UPC – Produto	8718696507575
Código de encomenda	50757500

CorePro Vela LED

Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001142202

Peso líquido (Peça)	0,040 kg
---------------------	----------



Desenho dimensional



LED ND 4-25W E14 827 220-240V B35 CL


Product
Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL

Dados fotométricos



CorePro LEDcandle 4-25W E14 827 CL B35


CorePro LEDcandle 4-25W E14 827 CL B35



SDPO_LEDCL_0003-Spectral Power distribution

CorePro Vela LED

Vida útil



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

