



# CorePro LEDcandle

## Corepro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 CL

A CorePro LEDcandle fosca foi concebida para substituição direta de lâmpadas incandescentes. É compatível com equipamentos com casquilho E14 e é um produto atractivo para candelabros. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

### Dados do produto


Informações gerais		Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	
Casquilho	E14 [ E14]		0.5 s
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h	Fator de potência (Nom.)	0.4
Ciclo de comutação	50000X	Tensão (Nom.)	220-240 V
Tipo técnico	4-25W		
Dados técnicos de luminosidade		Temperatura	
Código da cor	827 [ CCT de 2700 K]	T-máxima na caixa (Nom)	75 °C
Fluxo luminoso (Nom.)	250 lm		
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	250 lm	Controles e regulação	
Designação da cor	Warm White (WW)	Regulável	Não
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K		
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	62,50 lm/W	Dados mecânicos e de revestimento	
Consistência da cor	<6	Acabamento da lâmpada	Transparente
Índice de restituição cromática (Nom.)	80		
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %	Aprovação e aplicação	
		Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A+
		Consumo de energia kWh/1000 h	4 kWh
Dados elétricos e de funcionamento		Dados do produto	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz	Código do produto completo	871869650759900
Power (Rated) (Nom)	4 W	Nome de produto da encomenda	Corepro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 CL
Corrente de lâmpada (Nom.)	35 mA	EAN/UPC – Produto	8718696507599
Potência equivalente	25 W	Código de encomenda	50759900
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s		

# CorePro LEDcandle

Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001142302

Peso líquido (Peça)	0,040 kg
---------------------	----------



## Desenho dimensional



LED ND 4-25W E14 827 220-240V P45 CL


Product	D	C
Corepro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 CL	45 mm	88 mm

## Dados fotométricos



CorePro LEDlustre 4-25W E14 827 CL P45


CorePro LEDlustre 4-25W E14 827 CL P45



SDPO\_LEDLSR\_0003-Spectral Power distribution

# CorePro LEDcandle

## Vida útil



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

