



# CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

## Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen- und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	E27 [ E27]
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	50000X
Technischer Typ	4-25W

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [ CCT von 2700 K]
Lichtstrom (Nom)	250 lm
Nennlichtstrom (Nom)	250 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (Nom)	62,50 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %
--	------

Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W
Lampenstrom (Nom)	35 mA
Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,4
Spannung (Nom)	220-240 V


Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	75 °C

# CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

<b>Dimmen</b>	
Dimmbar	Nein
<b>Mechanische Kenndaten</b>	
Kolbenausführung	Klar (CL)
<b>Zulassungen und Anwendungseigenschaften</b>	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
<b>Produktdaten</b>	
Gesamt-Produktcode	871869650767400

Bestell-Produktname	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL
EAN/UPC - Produkt	8718696507674
Bestellcode	50767400
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	929001142402
Nettogewicht (Einzelteil)	0,040 kg



## Abmessungsskizzen



LED ND 4-25W E27 827 220-240V P45 CL

Product	D	C
Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	45 mm	87 mm


## Photometrische Daten





CorePro LEDlustre 4-25W E27 827 CL P45

# CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

## Photometrische Daten



## Lebensdauer



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

