



CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL

De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn ontworpen voor retrofitvervanging van gloeilampen en komen met name tot hun recht in kroonluchters. Ze zijn compatibel met armaturen met een E14-lampvoet voor kaarslampen en E14- of E27-lampvoet voor kogellampen, en zijn verkrijgbaar in meerdere kleurtemperaturen. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen tot 80% in vergelijking met halogeenlampen en een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd. De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn perfect voor jouw basisverlichtingsbehoeften.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14 [E14]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstroom	470 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	85,45 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80


LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %	
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	5,5 W
Lampstroom (nom.)	50 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,5
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	85 °C

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	B35 [B 35 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energieverbruik kWh/1.000 uur	6 kWh
EyeComfort	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL


Volledige productnaam	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL
Full EOC	871869645479400
Bestelcode	45479400
Materiaalnr. (12NC)	929001142502
Lokale code	CC5.5-40W827
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696454794
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696454800

Maatschets




Product	D	C
Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	35 mm	106 mm

Fotometrische gegevens




General uniform lighting - Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL



Light Distribution Diagram - Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL


CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL

Levensduur



Life Expectancy Diagram - Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL



Lumen Maintenance Diagram - Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL

