



CorePro Vela LED

Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL

A CorePro LEDcandle fosca foi concebida para substituição direta de lâmpadas incandescentes. É compatível com equipamentos com casquilho E14 e é um produto atractivo para candelabros. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E14 [E14]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	50.000
Tecnologia de iluminação	LED
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	827 [CCT of 2700K]
Fluxo Luminoso	470 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Temperatura de cor correlacionada	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	85,45 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	5,5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	50 mA
Potência equivalente	40 W

Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (Fração)	0.5
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	85 °C

Controlos e regulação	
Regulável	Não

Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	B35 [B 35 mm]

Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	6 kWh
EyeComfort	Sim


Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL

CorePro Vela LED

Nome do produto completo	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL
Código do produto completo	871869645479400
Código de encomenda	45479400
N.º material (12NC)	929001142502
Numerador – Quantidade por embalagem	1



EAN/UPC – Produto/caixa	8718696454794
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8718696454800

Desenho dimensional




Product	D	C
Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	35 mm	106 mm

Dados fotométricos



General uniform lighting - Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL

Light Distribution Diagram - Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL




Spectral Power Distribution Colour - Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL

Vida útil



Life Expectancy Diagram - Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL



Lumen Maintenance Diagram - Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL

